

## WQV 70/95/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu



## Doprowadzenie zasilania

Szeroki zakres naszych bloków zacisków serii W oraz zacisków WPD, zoptymalizowanych w celu zagwarantowania zarówno wygody i oszczędności miejsca, zapewnia bezpieczne i korzystne połączenie obwodu zasilania.

## Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, Liczba biegunów: 2, Raster w mm (P): 27.00, Izolowany: Nie, 232 A, srebrno-szary
Nr zam.	<a href="#">1063500000</a>
Typ	WQV 70/95/2
GTIN (EAN)	4008190028329
Ilość	5 Szt.

## WQV 70/95/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	61,6 mm	Głębokość (cale)	2,425 inch
Wysokość	37 mm	Wysokość (cale)	1,457 inch
Szerokość	10 mm	Szerokość (cale)	0,394 inch
Masa netto	101,6 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C
---------------------------	----------------

## Informacje ogólne

Liczba biegunów	2	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
-----------------	---	---------------------	--------------------

## Złącza poprzeczne

Liczba mostkowanych zacisków	2	Prąd pomiarowy 2 pin	232 A
Prąd pomiarowy wielobiegunowo	192 A	Typ	Łącznik poprzeczny

## dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni
--------------------	-------------	---------------------	--------------------

## dane tworzywa

tworzywo	miedź cynowana	Barwny	srebrno-szary
----------	----------------	--------	---------------

## dane znamionowe

Prąd znamionowy	232 A
-----------------	-------

## parametry systemu

Wykonanie	do zacisków
-----------	-------------

## przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Moment obrotowy dociągający, maks.	3 Nm
------------------------------------	------

## wymiary

Raster w mm (P)	27 mm
-----------------	-------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

**WQV 70/95/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dane projektowe [CAD data – STEP](#)

Dane projektowe [Zuken E3.S](#)

Dokumentacja użytkownika [StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
[Instruction](#)

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

**WQV 70/95/2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### Narzędzia do cięcia i uwalniania złączy poprzecznych



- do połączeń poprzecznych serii Z Weidmüller
- do połączeń poprzecznych od WQV 2,5 do WQV 35
- do okien połączeń poprzecznych zacisków WTR 2,5 i WSI 6

### Ogólne dane zamówieniowe

Typ	WAW 1 NEUTRAL	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9004500000</a>	Pozostałe narzędzia
GTIN (EAN)	4008190053925	
Ilość	1 Szt.	