

IE-PI-SCRJ-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych

Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Wkład SC, Wkładka wtyku SCRJ, POF
Nr zam.	1067410000
Typ	IE-PI-SCRJ-POF
GTIN (EAN)	4032248820870
Ilość	10 Szt.

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	56 mm	Głębokość (cale)	2,205 inch
Wysokość	10,5 mm	Wysokość (cale)	0,413 inch
Szerokość	13,2 mm	Szerokość (cale)	0,52 inch
Masa netto	18,7 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-24	Nr certyfikatu (UL)	E477798
--------------------------------	--------------	---------------------	---------

Dane ogólne

Barwny		Budowa	wkładki wtykowe i kołnierze przystosowane do obudowy w wariantach 1, 4 i 14
	inne		
Cykle wpinania	1000	Materiał tulejki	Arcap
Opis artykułu		Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy, PA
Przyłącze 2	Końcówka zaprasowywana	Stopień ochrony	IP67 z obudową
Typ włókna	POF	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 1,0 dB
Złącze 1	SCRJ		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22
ECLASS 14.0	19-17-01-22		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UL)	E477798

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

[Manual](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

... do polimerowych kabli światłowodowych (POF)



Narzędzia do zaciskania końcówek i zdejmowania płaszcza do obróbki styków światłowodowych polimerowych włókien światłowodowych (POF)

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	HTX-IE-POF	Wersja
Nr zam.	1208870000	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4032248990269	
Ilość	1 Szt.	

...do złącz światłowodowych SC, ST i LC



GOF

- Do włókien optycznych SC/ST, IP20 i złącz IP67
- Do włókien optycznych LC i złącz IP 67

POF

- Do złącz polimerowych włókien optycznych SC/ST, IP20 i złącz IP67
- Do włókien optycznych, kabli ProfiNet i Mobil SC/ST i złącz IP 67

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-CT-SC-GOF	Wersja
Nr zam.	9205320000	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4032248725458	
Ilość	1 Szt.	

Typ	IE-CT-SC-GOF-P	Wersja
Nr zam.	9205350000	Narzędzie do zaciskania
GTIN (EAN)	4032248725489	
Ilość	1 Szt.	

IE-PI-SCRJ-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zestawy z praskami



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TOOL SET IE-POF	Wersja
Nr zam.	1208930000	Narzędzie do zaciskania: HTX-IE-POF, narzędzie do zdejmowania
GTIN (EAN)	4032248990283	izolacji: Multi-Stripax IE-POF
Ilość	1 Szt.	

LWL-SC

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Wersja
Nr zam.	1278430000	Złącze światłowodowe, Wymiana osłony zaciskanej końcówki
GTIN (EAN)	4050118069136	kablowej, IP67 z obudową
Ilość	100 Szt.	