

**THM MT30X 15/4 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

- Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe.
- Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 4 x 15 mm, żółty
Nr zam.	<a href="#">1072690000</a>
Typ	THM MT30X 15/4 GE
GTIN (EAN)	4032248829118
Ilość	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM MT30X 15/4 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0,157 inch
Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0,591 inch
Masa netto	155 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
-------------------------------	--------------

## Dane ogólne

Barwny	żółty
Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	10 000
Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	Akrylat
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Oznaczniki urządzeń
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Szpula z etykietami
Metoda nadruku	Transfer ciepła
Szerokość	15 mm
Wykonanie	samoprzylepny, bezhalogenowy
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
tworzywo	poliester
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

## Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM MT30X 15/4 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



**THM MT30X 15/4 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">2005070000</a>	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118390049	
Ilość	1 Szt.	