

**KSWN M25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	KSWN (uszczelka płaska - nylon), Pierścień uszczelniający, M 25, nylon 6
Nr zam.	<a href="#">1076640000</a>
Typ	KSWN M25
GTIN (EAN)	4032248838684
Ilość	25 Szt.

## KSWN M25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Wysokość	2 mm	Wysokość (cale)	0,079 inch
Masa netto	1,48 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C... 135 °C
----------------------------	------------------

## Informacje ogólne

Dławnice kablowe	M 25	Silikon	Nie
gwint (wewnętrzny)	M 25	gwint (zewnętrzny)	M 25
liczba żył	1	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	nylon 6	zakres temperatur roboczych, maks.	135 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	średnica pierścienia uszczelniającego	38,1 mm

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## KS WN M25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

