

**SAI-M23-KSC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
Nr zam.	<a href="#">1170140000</a>
Typ	SAI-M23-KSC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248962235
Ilość	50 Szt.

SAI-M23-KSC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto 0,26 g

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	> 1000	Materiał styków	stop miedzi i cynku
Powierzchnia styku	połączany	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,56 mm <sup>2</sup>
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Wytrzymałość izolacji	> 10 <sup>10</sup> Ω		

## Ustawienia re. SAI M23 Narzędzie zaciskowe

Ustawienia dotyczące narzędzia do zaciskania SAI M23	Pozycja lokatora	11
	Narzędzie zaciskowe	1
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	przekrój przewodu 0,08 mm <sup>2</sup>
		Regulacja tulei zacisko-0,78 wej
		przekrój przewodu 0,14 mm <sup>2</sup>
		Regulacja tulei zacisko-0,81 wej
	Zacisk styku	Zacisk męski, 1 mm
	Pozycja lokatora	1
	Narzędzie zaciskowe	2
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	przekrój przewodu 0,08 mm <sup>2</sup>
		Regulacja tulei zacisko-0,72 wej
	Zacisk styku	Zacisk męski, 1 mm

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E344862

**SAI-M23-KSC-0.08/0.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

**SAI-M23-KSC-0.08/0.56**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek



**SAI-M23-KSC-0.08/0.56****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****...do M23**

Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1203960000</a>	Zaciskarka do styków sygnałowych, poczw. Zagniatanie karbowane
GTIN (EAN)	4050118000764	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1203840000</a>	Zaciskarka do styków sygnałowych i zasilających, poczw. Zagniatanie karbowane
GTIN (EAN)	4032248986934	
Ilość	1 Szt.	