

SAI-M23-KSW-L-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Pusta obudowa
Nr zam.	1170290000
Typ	SAI-M23-KSW-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248962242
Ilość	1 Szt.

SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	134 g
------------	-------

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	> 1000	Podstawowy materiał obudowy	stop miedzi i cynku
Przyłącze ekranu	Tak	Stopień ochrony	IP67, IP69K
Stopień zanieczyszczenia	3	Zakres temperatury obudowy	-40...+125 °C
Średnica kabla, maks.	12 mm	Średnica kabla, min.	7 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	f34fc414-7303-481d-8a96-44b52af18999

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E344862

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



SAI-M23-KSW-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkładki bez styków



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-BE-L-4/4	Wersja
Nr zam.	1995810000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wkładka
GTIN (EAN)	4032248925674	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI-M23-BE-L-6	Wersja
Nr zam.	1170370000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wkładka
GTIN (EAN)	4032248962266	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI-M23-SE-L-6	Wersja
Nr zam.	1170350000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wkładka
GTIN (EAN)	4032248962303	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI-M23-SE-L-4/4	Wersja
Nr zam.	1170380000	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wkładka
GTIN (EAN)	4032248962518	
Ilość	1 Szt.	

Cable connector

