

SKMUS M40-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	SKMU SS (nakrętka kontruująca ze stali nierdzewnej), Nakrętka kontruująca, M 40, 3.8 mm, stal nierdzewna 1.4404
Nr zam.	1185720000
Typ	SKMUS M40-W
GTIN (EAN)	4050118233766
Ilość	144 Szt.

SKMUS M40-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Wysokość	4,8 mm	Wysokość (cale)	0,189 inch
Masa netto	22,299 g		

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	M 40	Halogenki	bezhalogenowy
długość gwintu	3,8 mm	grubość	4,5 mm
gwint (wewnętrzny)	M 40	gwint (zewnętrzny)	M 40
rozmiar klucza 1	46 mm	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	stal nierdzewna 1.4404		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format