

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



zestaw łączników wtykowych PushPull według IEC
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) z metalu plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wersja | Złącze światłowodowe, Wersja 14, SC-RJ POF, IP67 |
| Nr zam. | 1191550000 |
| Typ | IE-PS-V14M-2SC-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248974436 |
| Ilość | 10 Szt. |

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość | 79,9 mm | Głębokość (cale) | 3,146 inch |
| Wysokość | 26,8 mm | Wysokość (cale) | 1,055 inch |
| Szerokość | 22,7 mm | Szerokość (cale) | 0,894 inch |
| Masa netto | 54,24 g | | |

Temperatury

| | |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
|----------------------------|----------------|

Standardy ogólne

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------|---------|
| Norma dot. łączników wtykowych | IEC 61076-3-117 wariant 14, IEC 61754-24 | Nr certyfikatu (cULus) | E316369 |
|--------------------------------|--|------------------------|---------|

Dane ogólne

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| Barwny | srebrny | Cykle wpinania | 750 |
| Opis artykułu | Wersja 14, SC-RJ POF | Podstawowy materiał obudowy | odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Przyłącze 2 | System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie | Stopień ochrony | IP67 |
| Stosowany materiał obudowy | PA, odlew ciśnieniowy cynkowy | Typ włókna | POF |
| Tłumienność wtrąceniowa | ≤ 1,0 dB | złącze 1 | SCRJ |
| Średnica płaszczka, maks. | 10 mm | Średnica płaszczka, min. | 5 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001122 | ETIM 7.0 | EC001122 |
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ECLASS 9.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 9.1 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 10.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 11.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 12.0 | 19-17-01-22 | ECLASS 13.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|--|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
| Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



| | |
|------------------------|------------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (cULus) | E316369 |

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

[Manual](#)

[Manual](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[FL FIELDWIRING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)

[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

LWL-SC

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-SCRJ-IP67-POF-100 | Wersja |
| Nr zam. | 1278430000 | Złącze światłowodowe, Wymiana osłony zaciskanej końcówki |
| GTIN (EAN) | 4050118069136 | kablowej, IP67 z obudową |
| Ilość | 100 Szt. | |

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 9/11 K MC NE WS | Wersja |
| Nr zam. | 1857440000 | ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały, |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | samoprzylepny |
| Ilość | 200 Szt. | |

IE-PS-V14M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zestawy z praskami



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | TOOL SET IE-POF | Wersja |
| Nr zam. | 1208930000 | Narzędzie do zaciskania: HTX-IE-POF, narzędzie do zdejmowania |
| GTIN (EAN) | 4032248990283 | izolacji: Multi-Stripax IE-POF |
| Ilość | 1 Szt. | |

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | IE-PP-V14P | Wersja |
| Nr zam. | 1058280000 | kołpak ochronny obudowy wtyku |
| GTIN (EAN) | 4032248799374 | |
| Ilość | 10 Szt. | |