

VPS-HEX M25-EX W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zaślepki serii VP umożliwiają wypełnienie nieużywanych przepustów w sprzęcie Ex przy zachowaniu ognioszczelności Ex d, podwyższonej ochrony przeciwwybuchowej Ex e oraz stopnia ochrony IP66/67/68.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wersja | VP-HEX (zaślepka Klippon Ex z łbem sześciokątnym), Korek, proste, M 25 x 1,5, 16 mm, stal nierdzewna 1.4404 |
| Nr zam. | 1219040000 |
| Typ | VPS-HEX M25-EX W |
| GTIN (EAN) | 4050118233735 |
| Ilość | 16 Szt. |

VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------------------|---------|-----------------------|------------|
| Wysokość | 21 mm | Wysokość (cale) | 0,827 inch |
| Szerokość | 36,5 mm | Szerokość (cale) | 1,437 inch |
| Długość | 21 mm | Długość (cale) | 0,827 inch |
| Średnica | 25 mm | Grubość ścianki, min. | 0,5 mm |
| Grubość ścianki, maks. | 15 mm | Masa netto | 58,881 g |

Temperatury

| | |
|----------------------------|------------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -50 °C... 120 °C |
|----------------------------|------------------|

Informacje ogólne

| | | | |
|----------------------------------|---|---|------------------------|
| Dławnice kablowe | M 25 | Halogenki | bezhalogenowy |
| Normy | EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7 | Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym | |
| Silikon | Tak | Stopień ochrony | Silikon IP66, IP68 |
| Wytyczne dotyczące montażu | Patrz instrukcja montażu. | długość gwintu | 16 mm |
| gwint (zewnątrzny) | M 25 x 1,5 | moment dokręcający | 55 Nm |
| rodzaj ochrony przeciwzapłonowej | Ex d - ognioszczelny, Ex e - zwiększone bezpieczeństwo | rozmiar klucza 1 | |
| skok gwintu | 1,5 mm | | 33 mm |
| udarność | 7.00 J | tworzywo | stal nierdzewna 1.4404 |
| | | średnica pierścienia uszczelniającego | 25 mm |

Numery certyfikatów przepustu kablowego

| | | | |
|---|---|--|--------------------|
| Nr certyfikatu (IECEx) | IECExTPS16.0004X | Nr certyfikatu dławnicy kablowej (CCC) | 2020322313000069 |
| Nr certyfikatu przepustu kablowego (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X | Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
| Oznaczenie | II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
| ETIM 8.0 | EC000451 | ETIM 9.0 | EC000451 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |

VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[ATEX certification](#)
[IEC Ex certification](#)
[CCC approval of Cable glands](#)
[CE Declaration of conformity](#)
[CE Declaration of conformity](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[Notice of installation](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

VPS-HEX M25-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Podkładka płaska nylonowa – GWDR



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| Typ | GWDR M25-W | Wersja |
| Nr zam. | 1185620000 | zamknięte, M 25, nylon 6 |
| GTIN (EAN) | 4064675423263 | |
| Ilość | 100 Szt. | |

Nakrętki zabezpieczające ze stali nierdzewnej, surowe



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SKMUS M25-W | Wersja |
| Nr zam. | 1185700000 | SKMU SS (nakrętka kontruująca ze stali nierdzewnej), Nakrętka |
| GTIN (EAN) | 4050118269963 | kontruująca, M 25, 2.2 mm, stal nierdzewna 1.4404 |
| Ilość | 240 Szt. | |