

**EBR-MODULE RS232****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zdjęcie produktu****Moduł do zapisywania i wczytywania konfiguracji urządzenia**

- Krótsze przestoje systemu dzięki łatwemu rekonfigurowaniu w przypadku zamiany sprzętu
- Automatyczne wczytywanie zapisanej konfiguracji możliwe po restarcie urządzenia
- Kompaktowa i solidna konstrukcja
- Możliwość stosowania ze wszystkimi przełącznikami zarządzalnymi i urządzeniami przemysłowej sieci WAN firmy Weidmüller

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Moduł konfiguracyjny, IP40, 0 °C...60 °C
Nr zam.	<a href="#">1241430000</a>
Typ	EBR-MODULE RS232
GTIN (EAN)	4050118029086
Ilość	1 Szt.

## EBR-MODULE RS232

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	97 mm	Głębokość (cale)	3,819 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Szerokość	32,5 mm	Szerokość (cale)	1,28 inch
Masa netto	50 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-20 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C...60 °C
Wilgotność	5 do 95 % (bez kondensacji)		

## Zgodność z EMC i aprobaty

Normy EMV	FCC Część 15, CISPR (EN55022) Klasa A, EN 61000-4-2 (wyład. elektrostat.), Stopień 2, EN 61000-4-3 (sygnały radiowe), Stopień 3, EN 61000-4-4 (szybkoprzemiennikowe zakłócenia przejściowe), Stopień 3, EN 61000-4-5 (przepięcia), Stopień 3, EN 61000-4-6 (odporność na zaburzenia przewodzone), Stopień 3
-----------	---

## Dane techniczne

Długość kabla	0,35 m	Podstawowy materiał obudowy	odlew kształtowy PVC
Rodzaj zamocowania	Sruba M4 (< 4 mm)	Stopień ochrony	IP40

## Gwarancja

Czasokres	5 lat
-----------	-------

## Warunki środowiskowe

Temperatura magazynowania, max.	70 °C	Temperatura magazynowania, min.	-20 °C
Temperatura pracy, max.	60 °C	Temperatura pracy, min.	0 °C
Wilgotność	5 do 95 % (bez kondensacji)		

## Zasilanie elektryczne

Przyłącze	Port RJ45, RS232
-----------	------------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001068	ETIM 7.0	EC001068
ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ECLASS 9.1	19-15-07-90	ECLASS 10.0	19-15-07-90
ECLASS 11.0	19-17-03-04	ECLASS 12.0	19-17-03-04
ECLASS 13.0	19-17-03-04		

## EBR-MODULE RS232

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [UK Declaration of Conformity](#)  
[EU Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe [CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika [Hardware Installation Guide](#)

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

Broszury