

KLBUE 10-20 FM4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Dzięki specjalnej stopce montażowej w portfolio produktów znalazły się również zaciski do ekranów, które można zamontować na szynie TS 35 DIN. Ekran jest przekierowany z zacisku do ekranów przez stopkę montażową do szyny montażowej TS 35, a tym samym do PE (uziemiaenia).

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pałąk zaciskowy, Pałąk zaciskowy do przyłącza ekranu
Nr zam.	1252510000
Typ	KLBUE 10-20 FM4
GTIN (EAN)	4032248112555
Ilość	10 Szt.

KLBUE 10-20 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	40 mm	Głębokość (cale)	1,575 inch
Wysokość	50,5 mm	Wysokość (cale)	1,988 inch
Szerokość	25 mm	Szerokość (cale)	0,984 inch
Masa netto	36,9 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C
---------------------------	----------------

Informacje ogólne

Szyna	TS 35
-------	-------

dalsze dane techniczne

wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie
--	-----

dane tworzywa

Barwny	srebrny
--------	---------

parametry systemu

Szyna	TS 35
-------	-------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Średnica kabla, maks.	20 mm	Średnica kabla, min.	10 mm
-----------------------	-------	----------------------	-------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	