

## IE-SCRJ-IP67-POF-100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych

Var.1 / 4 / 14

### Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze światłowodowe, Wymiana osłony zaciskanej końcówki kablowej, IP67 z obudową
Nr zam.	<a href="#">1278430000</a>
Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100
GTIN (EAN)	4050118069136
Ilość	100 Szt.

**IE-SCRJ-IP67-POF-100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	26,5 mm	Głębokość (cale)	1,043 inch
Wysokość	5,8 mm	Wysokość (cale)	0,228 inch
Masa netto	3 g		

**Dane ogólne**

Barwny	inne	Materiał tulejki	nowe srebro
Opis artykułu	Wymiana osłony zaciskowej końcówki kablowej	Przyłącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie
Stopień ochrony	IP67 z obudową	Typ włókna	POF
Tłumienność wtrąceniowa	≤ 1,0 dB	złącze 1	SCRJ

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)	6c

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>