

**CB-DM 200/4,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Mocowanie kabli lub wiązek za pomocą opasek do rozdzielnic i szaf elektrycznych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Opaska kablowa, 4.5 x 203 mm, tworzywo sztuczne, 220 N
Nr zam.	<a href="#">1279300000</a>
Typ	CB-DM 200/4,5 NC
GTIN (EAN)	4008190185930
Ilość	100 Szt.
Status dostawy	<b>W przyszłości ten artykuł nie będzie już dostępny.</b>
Dostępne do	2024-05-02

## CB-DM 200/4,5 NC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	2 mm	Głębokość (cale)	0,079 inch
Wysokość	203 mm	Wysokość (cale)	7,992 inch
Szerokość	4,5 mm	Szerokość (cale)	0,177 inch
Masa netto	1,44 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C
-------------------------------	--------------

## materiał instalacyjny

Klasa palności wg UL 94	V-2	Odporność na promienie UV	Nie
Wykonanie	do wiązek kablowych	Wytrzymałość na rozciąganie (funt-siła)	49 lbf
ponownie otwierana	Nie	tworzywo	tworzywo sztuczne
wytrzymałość na rozciąganie	220 N	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	Średnica kabla, maks.	50 mm
Średnica otworu montażowego	6,3 mm	Średnica wiązki, maks	50 mm
Średnica wiązki, min.	3 mm		

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--