

SM 42/42-30 K MC SDR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SM MultiCard jest oznaczniakiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmie samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemów znakowania Plotter.

- Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
- Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|-----------------------|--|
| Wykonanie | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 42 x 42 mm, do przełączników krzywkowych, Typ T0, według życzenia klienta |
| Nr zam. | 1323620000 |
| Typ | SM 42/42-30 K MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118126716 |
| Ilość | 4 Szt. |
| Kompatybilna drukarka | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SM 42/42-30 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Głębokość | 1,2 mm | Głębokość (cale) | 0,047 inch |
| Wysokość | 42 mm | Wysokość (cale) | 1,654 inch |
| Szerokość | 42 mm | Szerokość (cale) | 1,654 inch |
| Średnica | 30 mm | Masa netto | 3,475 g |

Temperatury

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...60 °C |
|-------------------------------|-------------|

Dane ogólne

| | |
|------------------------------------|--|
| Aplikacja / producent | do przełączników krzywkowych, Typ T0 |
| Barwny | według życzenia klienta |
| Halogenki | Nie |
| Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
| Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Oznaczniki urządzeń |
| Liczba oznaczników w opakowaniu | forma dostawy MultiCard |
| Nadrukowane znaki | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przestać plik M-Print PRO) |
| Szerokość | 42 mm |
| Wykonanie | samoprzylepny |
| Zakres temperatury stosowania | -40...60 °C |
| tworzywo | poliamid 66 |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 60 °C |
| zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |

Znaczniki urządzeń

| | | | |
|-----------|-----|----------|-------|
| Halogenki | Nie | Średnica | 30 mm |
|-----------|-----|----------|-------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

SM 42/42-30 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

