

**TOP CASE PREMIUM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Warsztaty i zakłady preferują dobrze uporządkowane zestawy narzędzi. Redukuje się przez to czas potrzebny na znalezienie i przygotowanie narzędzi, a co za tym idzie, oszczędza się żywy pieniądź. Weidmüller przekuwa te spostrzeżenia w praktykę odpowiednio zestawiając swoje produkty, aby były przydatne i funkcjonalne dla użytkownika. Zestawy zaciskowe Weidmüller do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek kablowych oferują praktyczne wyposażenie dla zakładów.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Wersja     | Walizka narzędziowa wyposażona |
| Nr zam.    | <a href="#">1345320000</a>     |
| Typ        | TOP CASE PREMIUM               |
| GTIN (EAN) | 4050118149739                  |
| Ilość      | 1 Szt.                         |
| opakowanie | walizka                        |

**TOP CASE PREMIUM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |             |
|------------|----------|------------------|-------------|
| Głębokość  | 352 mm   | Głębokość (cale) | 13,858 inch |
| Wysokość   | 255 mm   | Wysokość (cale)  | 10,039 inch |
| Szerokość  | 465 mm   | Szerokość (cale) | 18,307 inch |
| Masa netto | 11 290 g |                  |             |

**Dane techniczne**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Opis artykułu | walizka narzędziowa |
|---------------|---------------------|

**Asortyment**

|            |         |
|------------|---------|
| opakowanie | walizka |
|------------|---------|

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000149    | ETIM 7.0    | EC000149    |
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ECLASS 9.0  | 21-04-50-03 | ECLASS 9.1  | 21-10-01-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 |

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028 |

**Pobieranie**

|          |  |
|----------|--|
| Katalogi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broszury |  |

## TOP CASE PREMIUM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia



- Do szybkiego i precyzyjnego zdejmowania płaszczy z kabli z izolacją odporną na wilgoć 8 - 13 mm Ø, np. kabli NYM, od 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Niepotrzebne ustawienie głębokości cięcia
- Znakomite do pracy w puszkach rozgałęźnych i rozdzielczych

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ        | STRIPPER ROUND TOP         | Wersja                            |
| Nr zam.    | <a href="#">9918050000</a> | Narzędzie do zdejmowania płaszcza |
| GTIN (EAN) | 4032248359165              |                                   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                                   |

## nieizolowane zestawy wkrętaków



Wkrętak Weidmüller SoftFinish do ogólnych zastosowań, końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowany wskrośnie, chromowany matowo.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ        | SD SET S2.5-5.5/PH1/2      | Wersja           |
| Nr zam.    | <a href="#">2749200000</a> | Zestaw wkrętaków |
| GTIN (EAN) | 4050118895506              |                  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                  |

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Crimping tools

**Praski do końcówek tulejkowych z kołnierzami z tworzywa sztucznego i kołnierzy**

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | PZ 6 ROTO L                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">1444050000</a> | Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do zaciskania tulejek kablowych, |
| GTIN (EAN) | 4050118248593              | 0.14mm², 6mm², Zagniatanie trapezowe                                |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |

## Łączone narzędzie do skręcania i cięcia "Swift®"



Kombinowane narzędzie do cięcia i wkręcania śrub Swift® i Swift®set do cięcia bez zagniatania kabli miedzianych jednodrutowych do 1,5 mm² i cienkodrutowych do 2,5 mm².

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SWIFTY SET                 | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9006060000</a> | narzędzie do cięcia i wkręcania, Obcinaczki na jedną rękę |
| GTIN (EAN) | 4032248257638              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Asortyment końcówek E6,3



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | BIT-BOX 11                 | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">2748110000</a> | Narzędzie montażowe |
| GTIN (EAN) | 4050118894493              |                     |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                     |

## Szczypce telefoniczne w izolacji VDE



Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| Typ        | FRZ S 160                  | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9046370000</a> | Szczypce |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |          |
| Ilość      | 1 Szt.                     |          |

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Asortyment tulejek na żyłę z kołnierzem plastikowym



Skrzynka wypełniona końcówkami tulejkowymi z kołnierzami z tworzywa sztucznego:

- kod koloru Weidmüller
- kod koloru DIN

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |            |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Typ        | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | Wersja   | opakowanie |
| Nr zam.    | <a href="#">9025430000</a> | Asortyment gilz na żyły, skrzynia, kod koloru: DIN | skrzynia   |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |  |            |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |            |

## Szczypce płaskie i okrągłe w izolacji VDE



## Do 1000 V (AC) i 1500 V (DC)

## Izolacja ochronna wg IEC 900, DIN EN 60900

- Kucie matrycowe z wysokiej jakości, specjalnych stali narzędziowych
- Bezpieczne rękojeści z ergonomiczną i antyślizgową osłoną TPE-VDE.
- Z uderzeniowego, odpornego termicznie, niepalnego, bezkadmowego TPE (TermoPlastyczny Elastomer)
- Elastyczne strefy uchwytu i twarde rdzenie
- Powierzchnia polerowana na wysoki połysk
- Powłoka galwaniczna (nikiel chrom) zabezpieczająca przed korozją

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |          |  |
|------------|----------------------------|----------|--|
| Typ        | RZ 160                     | Wersja   |  |
| Nr zam.    | <a href="#">9046360000</a> | Szczypce |  |
| GTIN (EAN) | 4032248357666              |          |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |          |  |

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Wkrętak dynamometryczny



Właściwy moment obrotowy jest nieodzowny, jeśli wymaga się dokładnej i efektywnej pracy oraz wysokiej dokładności powtarzalności.

Do odpowiednie zadanie dla nowych wkrętałów dynamometrycznych Weidmüller z ergonomicznymi rękojeściami i nowatorskim systemem wymiennych końcówek.

- Kompaktowa i bardzo lekka budowa
- Ustawianie momentu obrotowego z narzędziach specjalnych (zawarte w dostawie), nieumyślne przestawienie jest wykluczone
- Ergonomiczne rozmiary rękojeści, dostosowane do zakresu momentu obrotowego
- Wszystkie narzędzia przechodzą indywidualne testy i są oznaczane numerem identyfikacyjnym, stuprocentowa kontrola jakości potwierdzona dowodem
- Sygnał klik po osiągnięciu momentu obrotowego, wyraźnie słyszalny i odczuwalnych, żadnych niepotrzebnych ruchów
- Końcówki wymienne z wysokiej jakości stali narzędziowej odpornej na zużycie
- Wszystkie narzędzia spełniają wymogi dokładności norm: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Dokładność wyzwalań +/- 6% zaprogramowanej wartości skali

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| Typ        | DMS MANUELL 0,5-1,7        | Wersja                  |
| Nr zam.    | <a href="#">9918370000</a> | Wkrętak dynamometryczny |
| GTIN (EAN) | 4032248388332              |                         |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                         |

## Zestawy kluczy trzpieniowych

Klucz kołkowy z hartowanej wskrośnie stali chrom-wanad, wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia uszlachetniona.



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Typ        | SK WSD-S 1,5-10,0          | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">9008850000</a> | Narzędzie montażowe |
| GTIN (EAN) | 4032248266609              |                     |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                     |



## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | SKS 2,0-8,0 MR             | Wersja             |
| Nr zam.    | <a href="#">9008870000</a> | Klucze trzpieniowe |
| GTIN (EAN) | 4032248266623              |                    |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                    |

## Narzędzia

Narzędzia do zdejmowania płaszczu z kabli z izolacją PVC



## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | AM 16                      | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9204190000</a> | Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczu |
| GTIN (EAN) | 4032248608133              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |
| Typ        | AM 25                      | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9001540000</a> | Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczu |
| GTIN (EAN) | 4008190138271              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |
| Typ        | AM 12                      | Wersja                                       |
| Nr zam.    | <a href="#">9030060000</a> | Narzędzia, Narzędzie do zdejmowania płaszczu |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia



- Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją
- Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych
- Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniovym
- Długość zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą blokady końca długości
- Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji
- Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów
- Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji
- Dwuetapowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania
- Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia
- Duża trwałość
- Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | STRIPAX                    | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9005000000</a> | Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |

## ze wskaźnikiem LED



Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy.

- Z wyświetlaczem LED
- Zgodnie z normą VDE
- Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe
- Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VT COMBI PRO               | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9918860000</a> | Narzędzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napięciowy |
| GTIN (EAN) | 4032248405749              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Obcinaczki boczne w izolacji VDE



Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | SE HD 180                  | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">9046330000</a> | Obcinaczki boczne |
| GTIN (EAN) | 4032248357635              |                   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                   |

## Narzędzia do cięcia



Narzędzia do cięcia przewodów o średnicy zewnętrznej do 8 mm, 12 mm, 14 mm oraz 22 mm. Ostrze o specjalnym kształcie pozwala na cięcie przewodów miedzianych i aluminiowych bez zgniatania oraz przy minimalnym wysiłku. Narzędzia tnące (od KT 8 do KT 22) są również wyposażone w izolację ochronną z certyfikatami badań przeprowadzonych przez VDE i GS do 1000 V zgodnie z normą EN/IEC 60900.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KT 8                       | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">9002650000</a> | narzędzia do cięcia, Obcinaczki na jedną rękę |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |   |

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## z wyświetlaczem LED



Głównym zadaniem testera napięcia jest stwierdzenie braku napięcia. 2-biegunowy tester napięcia to jedyny certyfikowany instrument kontrolny spełniający wymogi ustawy o bezpieczeństwie pracy.

- Z wyświetlaczem LCD
- Zgodnie z normą VDE
- Wysoka wytrzymałość na napięcia szczytowe
- Właściwy tester do każdego obszaru zastosowania

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VT DIGI PRO                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9918870000</a> | Narzędzia do testowania, Dwubiegunowy bufor napięciowy |
| GTIN (EAN) | 4032248405756              |  |
| Ilość      | 1 Szt.                     |  |

## Szczypce uniwersalne w izolacji VDE



Pracując przy urządzeniach przewodzących napięcie trzeba przestrzegać specjalnych przepisów i używać narzędzi, które zostały specjalnie w tym celu wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmüller oferuje użytkownikom kompletny asortyment szczypiec, spełniający krajowe i międzynarodowe normy kontrolne.

Wszystkie szczypce są testowane i wykonywane zgodnie z normą DIN EN 60900.

Szczypce zostały ergonomicznie dopasowane do kształtu dłoni. Rezultatem jest lepsze ułożenie dłoni, palce nie są ściśnięte, co w efekcie umożliwia lżejszą pracę.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |          |
|------------|----------------------------|----------|
| Typ        | KBZ 180                    | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">9046290000</a> | Szczypce |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |          |
| Ilość      | 1 Szt.                     |          |

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Klucz do szaf sterowniczych



Przewody z zaciśniętymi końcówkami dają się zamocować w przestrzeniach przyłączeniowych techniką wtyku bezpośredniego lub za pomocą śrub. Weidmüller oferuje szeroką paletę wkrętaków.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | CROSS-KEY UNIVERSAL        | Wersja            |
| Nr zam.    | <a href="#">9918130000</a> | Klucz uniwersalny |
| GTIN (EAN) | 4032248371112              |                   |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                   |

## puste



Warsztaty i zakłady preferują dobrze uporządkowane zestawy narzędzi. Redukuje się przez to czas potrzebny na znalezienie i przygotowanie narzędzi, a co za tym idzie, oszczędza się żywy pieniądź. Weidmüller przekuwa te spostrzeżenia w praktykę odpowiednio zestawiając swoje produkty, aby były przydatne i funkcjonalne dla użytkownika. Zestawy zaciskowe Weidmüller do cięcia, zdejmowania izolacji i zaciskania tulejek kablowych oferują praktyczne wyposażenie dla zakładów.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                        |            |
|------------|----------------------------|------------------------|------------|
| Typ        | TOP CASE                   | Wersja                 | opakowanie |
| Nr zam.    | <a href="#">1345330000</a> | Skrzynka asortymentowa | walizka    |
| GTIN (EAN) | 4050118149913              |                        |            |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                        |            |

## TOP CASE PREMIUM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

## Zestawy wkrętek



Wkrętak z izolacją VDE do pracy przy częściach będących pod napięciem do AC 1000 V i DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Test bezpieczeństwa GS, kontrola indywidualna. Końcówka z wysokostopowej stali chrom-wanad-molibden, hartowana wskrośnie, oksydowana.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                             |                     |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| Typ        | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ... | Wersja              |
| Nr zam.    | <a href="#">2749580000</a>  | Narzędzie montażowe |
| GTIN (EAN) | 4050118896329               |                     |
| Ilość      | 1 Szt.                      |                     |