

**UR20-BM-PF-O-SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Część zamienna, , element bazowy
Nr zam.	<a href="#">1350950000</a>
Typ	UR20-BM-PF-O-SP
GTIN (EAN)	4050118402742
Ilość	5 Szt.
opakowanie	karton

## UR20-BM-PF-O-SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	58 mm	Głębokość (cale)	2,283 inch
Wysokość	128 mm	Wysokość (cale)	5,039 inch
Szerokość	11,5 mm	Szerokość (cale)	0,453 inch
Masa netto	29,9 g		

## Dane ogólne

Szyna	TS 35
-------	-------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-26-90
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--