

WQV 70N/5/3/1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Ogólne dane zamówieniowe**

| | |
|------------|--|
| Wersja | Złącze krosujące (terminal), przykręcany, srebrno-szary, 192 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 46.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 10 mm |
| Nr zam. | 1393020000 |
| Typ | WQV 70N/5/3/1 |
| GTIN (EAN) | 4050118359251 |
| Ilość | 5 Szt. |

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość | 28,8 mm | Głębokość (cale) | 1,134 inch |
| Wysokość | 92 mm | Wysokość (cale) | 3,622 inch |
| Szerokość | 10 mm | Szerokość (cale) | 0,394 inch |
| Masa netto | 48,43 g | | |

Temperatury

| | |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C |
|---------------------------|----------------|

Informacje ogólne

| | | | |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|
| Liczba biegunów | 3 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-----------------|---|---------------------|--------------------|

Złącza poprzeczne

| | |
|------------------------------|---|
| Liczba mostkowanych zacisków | 3 |
|------------------------------|---|

dalsze dane techniczne

| | | | |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|

dane tworzywa

| | | | |
|----------|----------------|--------|---------------|
| tworzywo | miedź cynowana | Barwny | srebrno-szary |
|----------|----------------|--------|---------------|

dane znamionowe

| | |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 192 A |
|-----------------|-------|

parametry systemu

| | |
|-----------|-------------|
| Wykonanie | do zacisków |
|-----------|-------------|

wymiary

| | |
|-----------------|-------|
| Raster w mm (P) | 46 mm |
|-----------------|-------|

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

| | |
|--------------------------|--|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Dokumentacja użytkownika | StorageConditionsTerminalBlocks Instruction |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Tuleja dystansowa



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Typ | VH 25.2/8/6.4 | Wersja |
| Nr zam. | 1967110000 | Seria W, Gilza separująca |
| GTIN (EAN) | 4032248739196 | |
| Ilość | 5 Szt. | |