

KLBUE 10-20 RC TS27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu**Ekranowanie i uziemienie**

Nasze zaciski do uziemienia i ekranowania są nowatorskim rozwiązaniem i umożliwiają skuteczne zabezpieczenie zarówno osób, jak i wyposażenia przed wystąpieniem zakłóceń takich jak pola elektryczne i magnetyczne. Szeroki wybór akcesoriów uzupełnia naszą ofertę.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Pałąk zaciskowy, Pałąk zaciskowy, PA 66 GF 30 |
| Nr zam. | 1403050000 |
| Typ | KLBUE 10-20 RC TS27 |
| GTIN (EAN) | 4050118204773 |
| Ilość | 1 Szt. |

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość | 63,6 mm | Głębokość (cale) | 2,504 inch |
| Wysokość | 67,5 mm | Wysokość (cale) | 2,657 inch |
| Szerokość | 39,6 mm | Szerokość (cale) | 1,559 inch |
| Masa netto | 99 g | | |

Temperatury

| | | | |
|---|----------------|--|-----|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, min. | -25 |
| długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 105 | | |

Informacje ogólne

| | | | |
|-------|-------|---------------------|--------------------|
| Szyna | TS 27 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
|-------|-------|---------------------|--------------------|

dalsze dane techniczne

| | | | |
|---------------------|--------------------|--|-----|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie |
|---------------------|--------------------|--|-----|

dane tworzywa

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|
| tworzywo | PA 66 GF 30 | Barwny | czarny, srebrno-szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 | | |

dane znamionowe

| | | | |
|---------------------|-------|--|--|
| Napięcie znamionowe | 230 V | | |
|---------------------|-------|--|--|

parametry systemu

| | | | |
|-----------|---|-------|-------|
| Wykonanie | do przyłącza ekranowanego, Z rezystorem | Szyna | TS 27 |
|-----------|---|-------|-------|

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

| | | | |
|----------------------|-------|-----------------------|-------|
| Długość odizolowania | 30 mm | Średnica kabla, maks. | 20 mm |
| Średnica kabla, min. | 10 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002020 | ETIM 7.0 | EC002020 |
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-50 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-50 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-20 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | | | |
|------------|--------------------------------------|--|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | | |
| SCIP | 6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382 | | |

Dopuszczenia

| | | | |
|------|--------|--|--|
| ROHS | Zgodny | | |
|------|--------|--|--|

Data sporządzenia 7 lipca 2024 19:24:06 CEST

Aktualizacja katalogu 29.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

| | |
|--------------------------|---|
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Dokumentacja użytkownika | Beipackzettel_KLBUE_RC.pdf StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Stal



Stalowe szyny DIN są najpopularniejszym rozwiązaniem na rynku. Spośród metalowych szyn DIN cechują się najniższą ochroną przed zvarciami, podobną do stali nierdzewnej.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | TS 27X12.5M/ST/F.ZN | Wykonanie |
| Nr zam. | 1802690000 | szyny nośne, Szyna nośna, DIN EN 60715, Stal |
| GTIN (EAN) | 4032248257201 | |
| Ilość | 2 m | |

Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Wykonanie |
| Nr zam. | 9008330000 | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

KLBUE 10-20 RC TS27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Narzędzia



Nasze specjalne narzędzia wspierają proces montażu szafy sterowniczej w zakresie okablowania, a także montażu komponentów.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ | BTWZ KLBUE | Wykonanie |
| Nr zam. | 1742630000 | Narzędzia, Narzędzie do naciskania |
| GTIN (EAN) | 4008190980764 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

Neutralny podklejany



SM MultiCard jest oznaczniakiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmie samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemów znakowania Plotter.

- Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
- Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SM 27/8 K MC NE WS | Wykonanie |
| Nr zam. | 1812630000 | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 8 x 27 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4032248296033 | |
| Ilość | 80 Szt. | |