

IE-FC-SFM-KEY2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|--|
| Wykonanie | FrontCom, Pojedyncza rama, Pokrywa metalowa, Zamykany na klucz |
| Nr zam. | 1450540000 |
| Typ | IE-FC-SFM-KEY2 |
| GTIN (EAN) | 4050118255478 |
| Ilość | 1 Szt. |

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

| | | | |
|-----------------------|---------|------------------------|------------|
| Głębokość | 27,5 mm | Głębokość (cale) | 1,083 inch |
| Wysokość | 134 mm | Wysokość (cale) | 5,276 inch |
| Szerokość | 67 mm | Szerokość (cale) | 2,638 inch |
| Grubość ścianki, min. | 1 mm | Grubość ścianki, maks. | 5 mm |
| Masa netto | 530 g | | |

Temperatury

| | |
|----------------------------|----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...70 °C |
|----------------------------|----------------|

Dane ogólne

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|--|
| Materiał ramy | odlew ciśnieniowy cynkowy | Materiał wieka | odlew ciśnieniowy cynkowy, powlekane proszkowo |
| Rodzaj produktu | Pojedyncza rama, Pokrywa metalowa, Zamykany na klucz | Stopień ochrony | IP65, w stanie zamkniętym |
| Stopień ochrony (UL) | Type 12 | | |

Standardy ogólne

| | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|------------|
| Nr certyfikatu (CSA) | 2000039-80039714 | Nr certyfikatu (DNV) | TAA000022B |
| Nr certyfikatu (cURus) | E223801 | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001031 | ETIM 7.0 | EC001031 |
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

Dopuszczenia

Dopuszczenia



| | |
|------------------------|------------|
| ROHS | Zgodny |
| UL File Number Search | Witryna UL |
| Nr certyfikatu (cURus) | E223801 |

Pobieranie

| | |
|--|--|
| Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności | GL_FrontCom |
| Dane projektowe | CAD data – STEP |
| Dokumentacja użytkownika | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual Designation key / Type key |
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

Data sporządzenia 23 maja 2024 04:54:45 CEST

Aktualizacja katalogu 18.05.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Jednostka: mm

Wycięcie montażowe




Jednostka: mm

Rysunek wymiarowy



Jednostka: cale

Wycięcie montażowe



Jednostka: cale

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Neutralny podklejany



SM MultiCard jest oznaczniakiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmie samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemów znakowania Plotter.

- Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
- Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SM 27/18 K MC NE SI | Wykonanie |
| Nr zam. | 1713760000 | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 18 x 27 mm, srebrny |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | |
| Ilość | 80 Szt. | |
| Typ | SM 27/18 K MC NE WS | Wykonanie |
| Nr zam. | 1707270000 | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 18 x 27 mm, biały |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | |
| Ilość | 80 Szt. | |
| Typ | SM 27/18 K MC NE GR | Wykonanie |
| Nr zam. | 1073340000 | SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 18 x 27 mm, szary |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | |
| Ilość | 80 Szt. | |

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Akcesoria do FrontCom Vario



Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | IE-FC-PWPC | Wykonanie |
| Nr zam. | 1450820000 | FrontCom, Zabezpieczone przed dotknięciem |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | |
| Ilość | 1 Szt. | |
| Typ | IE-FC-KEY2 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2066650000 | FrontCom, Zapasowy klucz, Podwójna rama, inne |
| GTIN (EAN) | 4050118415056 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

Narzędzie



- Zawór nadciśnieniowy zabezpieczający przed przeciążeniem
- Głowica cylindra pod kątem 90°
- Głowicę kątową można obrócić o 360°.
- Ergonomiczna rękojeść automatycznie wraca do pozycji wyjściowej.
- Dzięki rozdzieleniu na trzy części, odpady nie zakleszczają się.
- Praska hydrauliczna wykonana z wytrzymałego aluminium (lżejsza o ok. 40%)
- Stosowanie do blach ze stali nierdzewnej znacznie skraca żywotność.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | IE-KO-HAT | Wykonanie |
| Nr zam. | 1966810000 | Przyrząd do wykonywania otworów w blasze |
| GTIN (EAN) | 4032248659630 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | Wykonanie |
| Nr zam. | 1736181044 | ESG, Oznaczniki urządzeń x 20 mm, PA 66, Barwny: biały, wtykowy |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| Ilość | 200 Szt. | |

Prostokątny stempel rozdzielający do FrontCom



Do wykonywania wycięć w szafach rozdzielczych znakomicie nadają się narzędzia do wykrawania otworów marki Weidmüller.

- dławnice kablowe PG
- dławnice kablowe M
- specjalne dławnice kablowe

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | KOK 52 X 91 | Wykonanie |
| Nr zam. | 2008410000 | Przyrząd do wykonywania otworów w blasze |
| GTIN (EAN) | 4050118394177 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

IE-FC-SFM-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Wkręta z końcówką krzyżową, typu Pozidriv



Wkrętak do śrub z rowkiem krzyżowym, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, uchwyt zgodny z ISO 8764-PZ, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ | SDK PZ1 | Wykonanie |
| Nr zam. | 9008530000 | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | |
| Ilość | 1 Szt. | |

Wkręta z końcówką płaską



Wkrętak do śrub rowkowych z końcówką okrągłą, SD DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO 2380/1, końcówka Chrom Top, rękojeść SoftFinish

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|------------------|
| Typ | SDS 0.4X2.5X75 | Wykonanie |
| Nr zam. | 9009030000 | Wkrętak, Wkrętak |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| Ilość | 1 Szt. | |