

IE-FCI-PWB-CH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ J, Złącze żeńskie, CH
Nr zam.	1450780000
Typ	IE-FCI-PWB-CH
GTIN (EAN)	4050118255553
Ilość	1 Szt.

IE-FCI-PWB-CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	25 g
------------	------

Temperatury

Temperatura magazynowania	-10 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...40 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------

Dane techniczne

Podstawowy materiał obudowy	Poliwęglan (PC)	Prąd znamionowy	10 A
napięcie znamionowe (AC)	250 V		

Przewody zaciskane

Długość odizolowania	10 mm
----------------------	-------

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	min.	1,5 mm ²
	maks.	2,5 mm ²

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	1.5 ... 2.5 mm ²
---	-----------------------------

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	maks.	1,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 1.5 mm ²
--	-----------------------------

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	1.5 ... 2.5 mm ²
--	-----------------------------

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	min.	1,5 mm ²
	maks.	2,5 mm ²

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 1.5 mm ²
---	-----------------------------

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	maks.	1,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	min.	1,5 mm ²
	maks.	2,5 mm ²

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	1.5 ... 2.5 mm ²
---	-----------------------------

Rodzaj przyłącza	PUSH IN
------------------	---------

Dane ogólne

Czoło złącza	Typ J	Obciążenie ogniowe	770 kJ
Stopień ochrony	IP20	Typ wkładki	Wkład złącza zasilania duży

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (DNV)	TAA000022B
----------------------	------------

IE-FCI-PWB-CH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

PobieranieDopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności[GL FrontCom](#)

Dane projektowe

[CAD data – STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Socket Insert Overview EN](#)
[Socket Insert Overview DE](#)
[Designation key / Type key](#)

Katalogi

[Catalogues in PDF-format](#)

Broszury

[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-FCI-PWB-CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



IE-FCI-PWB-CH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Adapter szyny do wkładek złącza żeńskiego**

Także w odniesieniu do akcesoriów do ethernetu przemysłowego obowiązuje zasada: w Weidmüller wszystko otrzymują Państwo z jednej ręki.

Zalety:

- Narzędzia
- urządzenia kontrolne
- przepusty kablowe
- złącza szafek rozdzielczych
- Oznacznik
- ochrona przed pyłem
- urządzenia sieciowe
- Ochrona przeciwprzepięciowa

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB
Nr zam.	2534680000
GTIN (EAN)	4050118546354
Ilość	1 Szt.