

GZ 10.0A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Dla ochrony przed przetężeniami oferujemy wkładki bezpiecznikowe o wymiarach 6.3x32 mm od 500 mA do 12,5 A.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Bezpiecznik miniaturowy, topikowy, 10 A, G-Si. 6,3 x 32
Nr zam.	1460640000
Typ	GZ 10.0A/F
GTIN (EAN)	4050118266801
Ilość	10 Szt.

GZ 10.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	6,3 mm	Głębokość (cale)	0,248 inch
Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1,26 inch
Szerokość	6,3 mm	Szerokość (cale)	0,248 inch
Masa netto	2,476 g		

Informacje ogólne

Wskaźówka montażowa	montaż bezpośredni
---------------------	--------------------

Wkładki bezpiecznikowe

Barwny	Jasnoszary	Całka przedłukowa	240 A²s
Charakterystyka	topikowy	Moc wyjściowa (@ 1,5 In)	4 W
Optyczny wskaźnik pracy	Nie	Prąd	10 A
Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe	Wymiarowana zdolność wyłączeniowa	1,5 kA
spadek napięcia	150 mV	wkładka bezpiecznikowa	G-Si. 6,3 x 32

dalsze dane techniczne

Wskaźówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

dane tworzywa

Barwny	Jasnoszary
--------	------------

dane znamionowe

Napięcie znamionowe	500 V	Prąd znamionowy	10 A
---------------------	-------	-----------------	------

parametry systemu

Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
-----------	--------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	