

## DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jedno-ręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

## Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Narzędzie montażowe
Nr zam.	<a href="#">1479120000</a>
Typ	DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118287011
Ilość	1 Szt.

## DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	46 mm	Głębokość (cale)	1,811 inch
Wysokość	134 mm	Wysokość (cale)	5,276 inch
Szerokość	276 mm	Szerokość (cale)	10,866 inch
Masa netto	480 g		

## Dane techniczne

Czas ładowania	Opis artykułu	akumulatorowy wkrętak dynamometryczny z napędem 1/4" napęd
30 min		

## Narzędzia do skręcania

Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm	Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,36 Nm
--	---

## Wkrętak elektryczny

Akumulatory	Akumulator litowo-jonowy	Ciężar	500 g
Czas ładowania	30 min	Maks. moment obrotowy złącza	3 Nm
Nastawa momentu dokręcającego, max. 3 Nm		Nastawa momentu dokręcającego, min. 0,36 Nm	
Prędkość obrotowa biegu jałowego		Uchwyt końcówki	1/4" DIN 3126 kształt E6,3
	200 u. 600 min <sup>-1</sup>		
napięcie akumulatora	3,6 V	napięcie znamionowe	3,6 V
Ładowarka - wyjście	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	ładowarka - wejście	AC 220-240V~50-60Hz 30W

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">1479120000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Manual</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## DMS PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki


### Przykład zastosowania



### Przykład zastosowania



### Przykład zastosowania



**DMS PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****DMS PRO**

Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	DMS PRO SET	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1479090000</a>	Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4050118286786	
Ilość	1 Szt.	
Typ	AKKU DMS PRO	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1479110000</a>	Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4050118348712	
Ilość	1 Szt.	

**DMS 3**

Wkrętaki dynamometryczne Weidmüller mają ergonomiczny kształt i dlatego są idealnymi narzędziami jednoręcznymi. Gwarantują pracę bez zbędnego wysiłku we wszystkich kierunkach montażu. Poza tym posiadają automatyczny ogranicznik momentu obrotowego i wysoką dokładność powtarzalności.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	LG DMS PRO/ DMS 3	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9007460000</a>	DMS 3, 90 % bei 3x 500 V AC / > 91 % bei 3 x 400 V AC
GTIN (EAN)	4008190404970	
Ilość	1 Szt.	

## DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Asortyment końcówek E6,3



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT-BOX WI DMS 3	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024970000</a>	Akcesoria, Narzędzie montażowe
GTIN (EAN)	4032248068067	
Ilość	1 Szt.	

## Końcówki E6,3 - płaskie

Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126,  
forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny  
bity z rowkiem DIN 5264, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126



## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9025590000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190151935	
Ilość	10 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9202750000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504725	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024030000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852658	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024020000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852627	
Ilość	5 Szt.	
Typ	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9202740000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4032248504718	
Ilość	5 Szt.	

## DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024000000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852634	
Ilość	5 Szt.	

Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024040000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190852665	
Ilość	5 Szt.	

## Końcówki E6,3 - krzyż Phillips / Recess



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PH1X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024080000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870744	
Ilość	5 Szt.	

Typ	BIT E6,3 PH2X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024090000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870720	
Ilość	5 Szt.	

## Końcówki E6,3 - krzyż Pozidriv / Supadriv



Chwyt zewnętrzny sześciokątny 1/4" wg DIN 3126, forma E6,3 do bezpośredniego przyłączenia maszyny bity z rowkiem krzyżowym Typ Pozidriv PZ/DIN 5262, chwyt 1/4" E6,3 DIN 3126

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	BIT E6,3 PZ1X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024100000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870713	
Ilość	5 Szt.	

## DMS PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

Typ	BIT E6,3 PZ2X70	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">9024110000</a>	Akcesoria, Nasadka do wkrętaka
GTIN (EAN)	4008190870706	
Ilość	5 Szt.	