

C300-16B-F-2S-M34-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Kable systemowe umożliwiają szybkie, proste i bezbłędne połączenia między modułami IOTA (Input Output Terminal Assemblies) Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) marki Weidmüller.

Kable mogą być dostarczane z podwójnymi lub pojedynczymi złączami lub z wolnym końcem.

Ośłona ułatwia obsługę i zapewnia solidne połączenie z modułem IOTA. Ponadto umożliwia stosowanie kabli o różnych przekrojach i długościach do 50m.

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiY-CY, 0.34 mm ² |
| Nr zam. | 1481750030 |
| Typ | C300-16B-F-2S-M34-3M |
| GTIN (EAN) | 4099986584983 |
| Ilość | 1 Szt. |

C300-16B-F-2S-M34-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 0 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -10...60 °C Temperatura eksploatacyjna -10...50 °C

Dane elektryczne

| | | | |
|---|---|-------------------------|---|
| Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A | Napięcie znamionowe | $\leq 250 \text{ Vdc} \leq 250 \text{ Vac}$ |
| Pojemność żyła / ekran | 300 pF/m | Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
| Prąd całkowity, max. | 4 A | Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s |
| napięcie robocze | $\leq 250 \text{ V DC} \leq 250 \text{ V AC}$ | rezystancja | $\leq 57 \text{ m}\Omega/\text{m}$ |

dane ogólne

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| Dostosowane do | Sygnały cyfrowe | Długość kabla | 3 m |
| Kabel | Kabel LiYCY | interfejs SPS | H0.34/10 (FERRULES 0.34mm ²) |
| liczba biegunów, min. | 16 biegunów | przekrój przewodu | 0,34 mm ² |
| przyłącze interfejs | SP-BLZ 5.08 16P with clamshell | tworzywo | PVC |
| Średnica zewnętrzna | 13,9 ± 1 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

Pobieranie

Powiadomienie o zmianie produktu [Product modification for PAC-NAI, PAC-HONEYWELL and C300 Pre-Assembled Cables](#)
Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)