

**ES EPG 45 WM 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Akcesoria, 6mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
Nr zam.	<a href="#">1500850000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 6
GTIN (EAN)	4050118309485
Ilość	1 Szt.

## ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0,472 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	150 g		

## Opis styku

obszar zacisku, maks.	6 mm <sup>2</sup>	Średnica przewodu, maks. AWG	10
-----------------------	-------------------	------------------------------	----

## Wkładki zaciskowe

Przekrój zacisku miedzianego	6	Szerokość zacisku w mm	7
Szerokość zagniecenia	7 mm		

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	6 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM	

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

6 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M10/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497200000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M12/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497210000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M6/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497180000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M5/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497170000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M4/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497150000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KRN-M8/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497190000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Ilość	100 Szt.	

## ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

6 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KP-M6/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497850000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M8/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497860000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KP-M5/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497840000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Ilość	100 Szt.	

6 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M12/-6 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496170000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M10/-6 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496150000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Ilość	100 Szt.	

## ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KWN-M5/-6 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496120000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M6/-6 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496130000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M8/-6 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496140000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Ilość	100 Szt.	
Typ	KWN-M4/-6 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497220000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Ilość	100 Szt.	

6 mm<sup>2</sup>**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VSTN/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494720000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304190	
Ilość	100 Szt.	

## ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

6 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPN/-6	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498610000</a>	końcówka kablowa, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307931	
Ilość	100 Szt.	

## Narzędzia


**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1500830000</a>	Narzędzie do zaciskania, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny,
GTIN (EAN)	4050118309317	Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie
Ilość	1 Szt.	owalne