

**ES EPG 45 WM 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydrauliczemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Zagniatanie WM
Nr zam.	<a href="#">1500890000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 95
GTIN (EAN)	4050118309218
Ilość	1 Szt.

**ES EPG 45 WM 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0,472 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	136 g		

**Opis styku**

Średnica przewodu, maks. AWG 3/0

**Wkładki zaciskowe**

Przekrój zacisku miedzianego	95	Szerokość zacisku w mm	5
Szerokość zagniecenia	5 mm		

**dane narzędzia do zagniatania**

Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	95 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM	

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC /

**Pobieranie**Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

Broshury

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

95 mm<sup>2</sup>**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	KRN-M6/-95 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494430000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M8/-95 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494890000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M12/-95 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494910000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M10/-95 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494900000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Narzędzia

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1500830000</a>	Narzędzie do zaciskania, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny,
GTIN (EAN)	4050118309317	Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie
Ilość	1 Szt.	owalne

95 mm<sup>2</sup>**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPLN/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1492950000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302622	
Ilość	50 Szt.	

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

95 mm<sup>2</sup>**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	KWN-M14/-95 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494670000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M16/-95 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496110000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M10/-95 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496090000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M12/-95 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496100000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M8/-95 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496080000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

95 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KP-M16/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498220000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307719	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KP-M12/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498210000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307610	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KP-M20/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498230000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307634	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KP-M8/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498180000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KP-M14/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498520000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307863	
Ilość	50 Szt.	
Typ	KP-M10/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498190000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
Ilość	50 Szt.	

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

95 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWPN-M8/-95 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497690000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307207	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497720000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307214	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M10/-95 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497710000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307139	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M16/-95 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497730000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307054	
Ilość	25 Szt.	

95 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M8/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495600000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG 45 WM 95

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

Typ	KRN-M10/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495610000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M6/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495820000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M14/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495780000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M16/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495630000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M20/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495640000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M12/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495620000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
Ilość	25 Szt.	

95 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M12/-95 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496370000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M10/-95 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496350000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M8/-95 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496340000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
Ilość	25 Szt.	

Data sporządzenia 2 lipca 2024 16:47:41 CEST



**ES EPG 45 WM 95****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria**

Typ	KWN-M16/-95 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496380000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
Ilość	25 Szt.	

**95 mm<sup>2</sup>**

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	VPN/-95	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498680000</a>	końcówka kablowa, 95 mm <sup>2</sup> , 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307917	
Ilość	50 Szt.	