

**ES EPG 45 AEH 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydrauliczemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	50mm <sup>2</sup> , Zagniatanie trapezowe
Nr zam.	<a href="#">1501180000</a>
Typ	ES EPG 45 AEH 50
GTIN (EAN)	4050118309539
Ilość	1 Szt.

**ES EPG 45 AEH 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Masa netto	176 g
------------	-------

**Opis styku**

obszar zacisku, maks.	50 mm <sup>2</sup>	Średnica przewodu, maks. AWG	1
-----------------------	--------------------	------------------------------	---

**Wkładki zaciskowe**

Przekrój zacisku miedzianego	50	Szerokość zagniecenia	19 mm
------------------------------	----	-----------------------	-------

**dane narzędzia do zagniatania**

Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	50 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie trapezowe	

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	/
------------	---

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	