

**ES EPG 45 DIN 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydrauliczemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	70mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
Nr zam.	<a href="#">1501380000</a>
Typ	ES EPG 45 DIN 70
GTIN (EAN)	4050118309744
Ilość	1 Szt.

## ES EPG 45 DIN 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0,472 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	151 g		

## Opis styku

obszar zacisku, maks.	70 mm <sup>2</sup>	Średnica przewodu, maks. AWG	2/0
-----------------------	--------------------	------------------------------	-----

## Wkładki zaciskowe

Przekrój zacisku miedzianego	70	Szerokość zacisku w mm	12
Szerokość zagniecenia	12 mm		

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	70 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem	

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	