

ES APG 80 WM 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
-

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Wykonanie | 300mm ² , Zagniatanie WM |
| Nr zam. | 1502590000 |
| Typ | ES APG 80 WM 300 |
| GTIN (EAN) | 4050118310511 |
| Ilość | 1 Szt. |

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

| | |
|------------|-------|
| Masa netto | 277 g |
|------------|-------|

Opis styku

| | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----|
| obszar zacisku, maks. | 300 mm ² | Średnica przewodu, maks. AWG | 600 |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|-----|

Wkładki zaciskowe

| | | | |
|------------------------------|------|------------------------|---|
| Przekrój zacisku miedzianego | 300 | Szerokość zacisku w mm | 7 |
| Szerokość zagniecenia | 7 mm | | |

dane narzędzia do zagniatania

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------------|
| Przekrój końcówki kablowej | znamionowy | 300 mm ² |
| rodzaj / profil zacisku | Zagniatanie WM | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Pobieranie

| | |
|----------|--|
| Katalogi | Catalogues in PDF-format |
| Broszury | |

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

300 mm²

Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KRN-M14/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1497280000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306903 | |
| Ilość | 20 Szt. | |
| Typ | KRN-M10/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1495530000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305210 | |
| Ilość | 20 Szt. | |
| Typ | KRN-M12/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1495540000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305098 | |
| Ilość | 20 Szt. | |
| Typ | KRN-M20/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1497240000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306774 | |
| Ilość | 20 Szt. | |
| Typ | KRN-M16/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1495550000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304978 | |
| Ilość | 20 Szt. | |

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

300 mm²
Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | VPN/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1498740000 | końcówka kablowa, 300 mm ² , 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308037 | |
| Ilość | 10 Szt. | |

300 mm²
Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KP-M10/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1498440000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307764 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | KP-M12/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1498450000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307788 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | KP-M20/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1498470000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307849 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | KP-M16/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1498460000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307870 | |
| Ilość | 10 Szt. | |

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KP-M14/-300 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1498550000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307924 | |
| Ilość | 10 Szt. | |

300 mm²**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KRN-M16/-300 S | Wykonanie |
| Nr zam. | 1494400000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303889 | |
| Ilość | 5 Szt. | |
| Typ | KRN-M10/300 S | Wykonanie |
| Nr zam. | 1494380000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303926 | |
| Ilość | 5 Szt. | |
| Typ | KRN-M12/-300 S | Wykonanie |
| Nr zam. | 1494390000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303940 | |
| Ilość | 5 Szt. | |

300 mm²**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KWPN-M20/-300 90 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1496790000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306545 | |
| Ilość | 10 Szt. | |

ES APG 80 WM 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KWPN-M16/-300 90 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1496780000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306354 | |
| Ilość | 10 Szt. | |
| Typ | KWPN-M12/-300 90 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1496770000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306415 | |
| Ilość | 10 Szt. | |

300 mm²**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne z DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KWN-M12/-300 90 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1497300000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306781 | |
| Ilość | 20 Szt. | |
| Typ | KWN-M16/-300 90 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1497310000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306941 | |
| Ilość | 20 Szt. | |
| Typ | KWN-M20/-300 90 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1497320000 | końcówka kablowa, 300 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306934 | |
| Ilość | 20 Szt. | |

ES APG 80 WM 300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Narzędzia****Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złączy oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
-

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane zamówieniowe

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | APG 80 | Wykonanie |
| Nr zam. | 1502390000 | 6mm ² , 400mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118310627 | |
| Ilość | 1 Szt. | |