

**ES APG 80 DIN 35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 400 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 360°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- 

**Dodatkowe cechy serii APG:**

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	35mm <sup>2</sup> , Zacisk z karbem
Nr zam.	<a href="#">1502870000</a>
Typ	ES APG 80 DIN 35
GTIN (EAN)	4050118310474
Ilość	1 Szt.

## ES APG 80 DIN 35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Masa netto	351,7 g
------------	---------

## Opis styku

obszar zacisku, maks.	35 mm <sup>2</sup>	Średnica przewodu, maks. AWG	2
-----------------------	--------------------	------------------------------	---

## Wkładki zaciskowe

Przekrój zacisku miedzianego	35	Szerokość zacisku w mm	11
Szerokość zagniecenia	11 mm		

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	35 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zacisk z karbem	

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90		

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	