

IE-AD-M12DRJ45-MF-180**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Adapter, proste, RJ45 180°, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67
Nr zam.	1514970000
Typ	IE-AD-M12DRJ45-MF-180
GTIN (EAN)	4050118321968
Ilość	1 Szt.

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto	37 g
------------	------

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...80 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25 °C...80 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	----------------

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Liczba biegunów	4
Podstawowy materiał obudowy	PA 66	Powierzchnia styku	pozlacany
Stopień ochrony	IP67	kodowanie	Kodowanie D

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	złącze 1	RJ45 180°
Przyłącze 2	M12	Opis artykułu	Adapter, prosty
Budowa	Kołek M12 na gnieździe RJ45	Podstawowy materiał obudowy	PA 66
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Ścieżka połączenia	M12
Powierzchnia styku	pozlacany	Ekranowanie	Tak
Stopień ochrony	IP67		

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-5, IEC 61076-2-101
--------------------------------	--------------------------------

Właściwości elektryczne

Obciążalność przy temp. 50°C	1 A	Rezystancja stykowa	≤ 10 mΩ
------------------------------	-----	---------------------	---------

Ogólne dane techniczne

Liczba biegunów	4	Podstawowy materiał obudowy	PA 66
Powierzchnia styku	pozlacany	Stopień ochrony	IP67
Wykonanie	proste	kodowanie	Kodowanie D
Ścieżka połączenia	M12		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20
ECLASS 12.0	27-44-03-20	ECLASS 13.0	27-44-03-20
ECLASS 14.0	27-44-03-20		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d1193a9e-dc7c-484a-ba48-176711eb392b
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne

IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cULus) E471884

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Dane projektowe [CAD data – STEP](#)Dokumentacja użytkownika [MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)Broszury [FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-AD-M12DRJ45-MF-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



Wycięcie montażowe

