


PAGETAB 19/11**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

PageTab to etykiety tekstylne w postaci arkuszy. Za wyjątkiem wersji o wymiarach 8 x 20, wszystkie etykiety mają czarne obramowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, 11 x 19 mm, żółty
Nr zam.	1686170000
Typ	PAGETAB 19/11
GTIN (EAN)	4008190492564
Ilość	25 Szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Wysokość	11 mm	Wysokość (cale)	0,433 inch
Szerokość	19 mm	Szerokość (cale)	0,748 inch
Masa netto	9,8 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-29...93 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	
Barwny	żółty	
Drukowanie	Neutralny	
Ilość na arkusz	200	
Klej	akrylopolimer ciągły	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Arkusz etykiet = 200 Oznaczniki urządzeń	
Liczba oznaczników w opakowaniu	5 000	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
	Liczba oznaczników w kombinacji	200
	Liczba kombinacji w opakowaniu	25
Szerokość	19 mm	
Wykonanie	samoprzylepny	
Zakres temperatury stosowania	-29...93 °C	
tworzywo	tkanina, pokryta akrylem	
zakres temperatur roboczych, maks.	93 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-29 °C	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

Rysunki

