


PAGETAB 56/22**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

PageTab to etykiety tekstylne w postaci arkuszy. Za wyjątkiem wersji o wymiarach 8 x 20, wszystkie etykiety mają czarne obramowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, 22 x 56 mm, żółty
Nr zam.	1686210000
Typ	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
Ilość	25 Szt.

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Wysokość	22 mm	Wysokość (cale)	0,866 inch
Szerokość	56 mm	Szerokość (cale)	2,205 inch
Masa netto	11,24 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-29...93 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	
Barwny	żółty	
Drukowanie	Neutralny	
Ilość na arkusz	24	
Klej	akrylopolimer ciągły	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Arkusz etykiet = 24 Oznaczniki urządzeń	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
	Liczba oznaczników w kombinacji	24
	Liczba kombinacji w opakowaniu	25
Liczba oznaczników w opakowaniu	600	
Szerokość	56 mm	
Wykonanie	samoprzylepny	
Zakres temperatury stosowania	-29...93 °C	
tworzywo	tkanina, pokryta akrylem	
zakres temperatur roboczych, maks.	93 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-29 °C	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

Rysunki

