

## SKMU PG11-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	SKMU MS (nakrętka kontrująca z mosiądzu), Nakrętka kontrująca, PG 11, 3 mm, mosiądz, niklowany
Nr zam.	<a href="#">1694090000</a>
Typ	SKMU PG11-MS
GTIN (EAN)	4008190872250
Ilość	100 Szt.

**SKMU PG11-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Wysokość	3 mm	Wysokość (cale)	0,118 inch
Masa netto	2,3 g		

**Informacje ogólne**

Dławnice kablowe	PG 11	Halogenki	Nie
długość gwintu	3 mm	grubość	3 mm
gwint (wewnętrzny)	PG 11	gwint (zewnętrzny)	PG 11
rozmiar klucza 1	21 mm	skok gwintu	1,41 mm
tworzywo	mosiądz, niklowany	średnica zewnętrzna	24,26 mm

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Dopuszczenia**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	

## SKMU PG11-MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

