

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Oznacznik urządzeń, Oznaczniki urządzeń, 25 x 25 mm, żółty
Nr zam.	1700530001
Typ	MARKO-C. 25X25X25 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190896195
Ilość	10 Szt.

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i masa**

Głębokość	0,05 mm	Głębokość (cale)	0,002 inch
Wysokość	25 mm	Wysokość (cale)	0,984 inch
Szerokość	25 mm	Szerokość (cale)	0,984 inch
Masa netto	0,22 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-29...80 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	
Barwny	żółty	
Drukowanie	Błyskawica w trójkącie	
Klej	akrylopolimer ciągły	
Kolor nadruku	czarny	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Arkusz etykiet = 14 Oznaczniki urządzeń	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
	Liczba oznaczników w kombinacji	14
	Liczba kombinacji w opakowaniu	10
Liczba oznaczników w opakowaniu	140	
Nadrukowane znaki	symbole	
Szerokość	25 mm	
Wykonanie	samoprzylepny	
Zakres temperatury stosowania	-29...80 °C	
tworzywo	tkanina, pokryta akrylem	
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-29 °C	

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	--

MARKO-C. 25X25X25 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

