

BS 35II/KLBUE 4-13.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Dzięki specjalnej stopce montażowej w portfolio produktów znalazły się również zaciski do ekranów, które można zamontować na szynie TS 35 DIN. Ekran jest przekierowany z zacisku do ekranów przez stopkę montażową do szyny montażowej TS 35, a tym samym do PE (uziemiaenia).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Pałak zaciskowy, Zastaw mocujący, Stal
Nr zam.	1723820000
Typ	BS 35II/KLBUE 4-13.5
GTIN (EAN)	4008190377014
Ilość	10 Szt.

BS 35II/KLBUE 4-13.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	36,5 mm	Głębokość (cale)	1,437 inch
Wysokość	35 mm	Wysokość (cale)	1,378 inch
Średnica	3 mm	Masa netto	68,961 g

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...55 °C
---------------------------	----------------

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania	przykręcany	wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Tak
--------------------	-------------	--	-----

dane tworzywa

tworzywo	Stal	Barwny	srebrny
----------	------	--------	---------

parametry systemu

Wykonanie	Pałak zaciskowy
-----------	-----------------

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Średnica kabla, maks.	13,5 mm	Średnica kabla, min.	4 mm
-----------------------	---------	----------------------	------

wymiary

Średnica	3 mm
----------	------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	