

**VP M50 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |   |
|------------|---|
| Wersja     | VPK (wtyk zaślepiający z tworzywa sztucznego), Korek, zamknięte, M 50, 14 mm, IP65, poliamid 6 (PA6 - GF30) |
| Nr zam.    | <a href="#">1776960000</a>  |
| Typ        | VP M50 K54  |
| GTIN (EAN) | 4032248156405   |
| Ilość      | 10 Szt.   |

## VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|                        |        |                       |            |
|------------------------|--------|-----------------------|------------|
| Wysokość               | 5 mm   | Wysokość (cale)       | 0,197 inch |
| Długość                | 8,5 mm | Długość (cale)        | 0,335 inch |
| Średnica               | 50 mm  | Grubość ścianki, min. | 0,5 mm     |
| Grubość ścianki, maks. | 13 mm  | Masa netto            | 13,2 g     |

## Temperatury

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...100 °C |
|----------------------------|-----------------|

## Informacje ogólne

|                                       |                         |                                    |        |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------|
| Dławnice kablowe                      | metryczna               | Halogenki                          | Nie    |
| Klasa palności wg UL 94               | V-2                     | Stopień ochrony                    | IP54   |
| długość gwintu                        | 14 mm                   | gwint (zewnątrzny)                 | M 50   |
| rodzaj ochrony z GWDR                 | IP65                    | skok gwintu                        | 1,5 mm |
| tworzywo                              | poliamid 6 (PA6 - GF30) | zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
| zakres temperatur roboczych, min.     | -40 °C                  | średnica głowicy                   | 56 mm  |
| średnica pierścienia uszczelniającego | 50 mm                   |                                    |        |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| REACH SVHC                        | /                      |
| Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |  |
|-----------------|--|
| Dane projektowe | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalogi        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broszury        |  |

## VP M50 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki



## VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Uszczelka płaska polietylenowa - GWDR PO



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | GWDR M50-PO                | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">1777980000</a> | GWDR PO (uszczelka płaska - polietylen), Pierścień uszczelniający, M |
| GTIN (EAN) | 4032248158249              | 50, polietylen   |
| Ilość      | 50 Szt.                    |  |

## Nakrętki zabezpieczające z tworzywa sztucznego, szare



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SKMU M50 - K GR            | Wersja   |
| Nr zam.    | <a href="#">1772500000</a> | SKMU PA (nakrętka kontruująca z tworzywa sztucznego), Nakrętka |
| GTIN (EAN) | 4032248130245              | kontruująca, M 50, 8 mm, poliamid 6 (PA6 - GF30)               |
| Ilość      | 10 Szt.                    |  |

## VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

## Uszczelka płaska neoprenowa - GWDR NP



Oprócz dławnic kablowych o szerokim zakresie zastosowań, portfolio produktów uzupełniają wtyczki, kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak nakrętki zabezpieczające, pierścienie uszczelniające, podkładki płaskie i pierścienie uziemiające.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | GWDR M50-NP                | Wersja  |
| Nr zam.    | <a href="#">1736280000</a> | GWDR NP (uszczelka płaska - neopren), Pierścień uszczelniający, M 50, |
| GTIN (EAN) | 4008190956073              | neopren   |
| Ilość      | 20 Szt.                    |   |