

THM MT30X 101/150 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

- Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe.
- Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wyśrodkowanie druku na każdej etykiecie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 150 x 101 mm, srebrny
Nr zam.	1778170000
Typ	THM MT30X 101/150 SI
GTIN (EAN)	4032248158904
Ilość	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2599430000 2599440000

THM MT30X 101/150 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Wysokość	150 mm	Wysokość (cale)	5,905 inch
Szerokość	101 mm	Szerokość (cale)	3,976 inch
Masa netto	649 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
-------------------------------	--------------

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak
Barwny	srebrny
Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	250
Klasa palności wg UL 94	V-0
Klej	Klej akrylanowy
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Szpula z etykietami = Oznaczniki urządzeń
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy Szpula z etykietami
Metoda nadruku	Transfer ciepła
Szerokość	101 mm
Wykonanie	samoprzylepny, bezhalogenowy
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
tworzywo	poliester
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format

THM MT30X 101/150 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



THM MT30X 101/150 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Wykonanie
Nr zam.	2005070000	Taśma kolorowa
GTIN (EAN)	4050118390049	
Ilość	1 Szt.	