

ET S7-300-TU-A4-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Etykiety ET S7 DIN-A4 bez kleju, na rolce, są przeznaczone do oznaczania modułów S300, S400 i S7 firmy Siemens. Możliwość wykonywania indywidualnych nadruków laserowych przy użyciu oprogramowania M-Print® Pro firmy Weidmüller.

- Żółte lub turkusowe tło oraz czarny nadruk (opakowania)
- Etykiety można łatwo rozdzielać (bez kleju).

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 100 x 22.6 mm, Siemens, turkusowy
Nr zam.	1865450000
Typ	ET S7-300-TU-A4-1
GTIN (EAN)	4032248434121
Ilość	10 Szt.

ET S7-300-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	0,1 mm	Głębokość (cale)	0,004 inch
Wysokość	100 mm	Wysokość (cale)	3,937 inch
Szerokość	22,6 mm	Szerokość (cale)	0,89 inch
Masa netto	31 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C
-------------------------------	-------------

Dane ogólne

Aplikacja / producent	Siemens	
Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	
Barwny	turkusowy	
Halogenki	Tak	
Ilość na arkusz	16	
Klasa palności wg UL 94	HB	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Arkusz etykiet = 16 Oznaczniki urządzeń	
Liczba oznaczników w opakowaniu	160	
Liczba oznaczników w opakowaniu	Liczba oznaczników w kombinacji	16
	Liczba kombinacji w opakowaniu	10
	forma dostawy	Arkusz etykiet
Metoda nadruku	druk laserowy	
Szerokość	22,6 mm	
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	
tworzywo	warstwa winylu	
zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	

Znaczniki urządzeń

Halogenki	Tak
-----------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------

ET S7-300-TU-A4-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

