

CLI C 02-12 SDR SG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oznaczniki przewodów CLI C mocuje się na niepodłączonych przewodach. Do oznaczania przewodów o przekrojach od 0,5 mm² do 70 mm² można stosować cztery różne rozmiary. Oznaczniki są już zadrukowane i gotowe do użycia. Łącząc poszczególne oznaczniki można tworzyć indywidualne opisy.

- Zamknięte oznaczniki, niezawodne i przeznaczone do mocowania na niepodłączonych kablach
- Specjalny, elastyczny, harmonijkowy kształt umożliwia szeroki zakres zastosowań.
- Szybkie i łatwe mocowanie – przy minimalnym wysiłku
- Odpowiednie akcesoria ułatwiają opisywanie.
- Trwałe opisy o wysokiej jakości
- Duży kontrast zapewniający optymalną czytelność

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 1.3 - 3 mm, 12 x 3.4 mm, według życzenia klienta
Nr zam.	1873330000
Typ	CLI C 02-12 SDR SG
GTIN (EAN)	4032248457410
Ilość	100 Szt.

CLI C 02-12 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	3,5 mm	Głębokość (cale)	0,138 inch
Wysokość	12 mm	Wysokość (cale)	0,472 inch
Szerokość	3,4 mm	Szerokość (cale)	0,134 inch
Masa netto	0,11 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	80 °C
-------------------------------	-------

Dane ogólne

Barwny	według życzenia klienta	Drukowanie	Nadruk na zamówienie
Halogenki	Tak	Klasa palności wg UL 94	V-0
Kolor nadruku	czarny	Metoda nadruku	technika atramentowa
Nadrukowane znaki	według życzenia klienta	Orientacja nadruku	poziomo
Rodzaj nadruku	Indywidualnie	Szerokość	3,4 mm
Wykonanie	Pętla	Zakres temperatury stosowania	80 °C
tworzywo	PVC, miękkie, bez kadmu	zakres temperatur roboczych, maks.	80 °C

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu	0,2 - 1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,2 mm ²
Zewnętrzna średnica przewodu	1,3 - 3 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	3 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	1,3 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02
ECLASS 14.0	27-28-11-02		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Powiadomienie o zmianie produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Katalogi	Catalogues in PDF-format

CLI C 02-12 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji