

**LM MT300 27/18 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Podobny do przedstawionego na ilustracji

- Etykiety przylepne z poliestru
- do drukarek laserowych w formacie DIN A4
- wytrzymały na ścieranie
- Bardzo odporne na wysokie temperatury
- Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów
- Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrzem STI

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 18 x 27 mm, srebrny
Nr zam.	<a href="#">1873810000</a>
Typ	LM MT300 27/18 SI
GTIN (EAN)	4032248458295
Ilość	10 Szt.

## LM MT300 27/18 SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Wysokość	18 mm	Wysokość (cale)	0,709 inch
Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1,063 inch
Masa netto	11,3 g		

## Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C
-------------------------------	--------------

## Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	
Barwny	srebrny	
Halogenki	Nie	
Ilość na arkusz	90	
Klasa palności wg UL 94	HB	
Klej	Klej akrylanowy	
Liczba oznaczników w kombinacji	1 Arkusz etykiet = 90 Oznaczniki urządzeń	
Liczba oznaczników w opakowaniu	900	
Liczba oznaczników w opakowaniu	forma dostawy	Arkusz etykiet
	Liczba oznaczników w kombinacji	90
	Liczba kombinacji w opakowaniu	10
Metoda nadruku	druk laserowy	
Szerokość	27 mm	
Wykonanie	samoprzylepny	
Zakres temperatury stosowania	-40... 150 °C	
tworzywo	poliester, bez PVC	
zakres temperatur roboczych, maks.	150 °C	
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C	

## Znaczniki urządzeń

Halogenki	Nie
-----------	-----

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

Data sporządzenia 2 lipca 2024 11:45:45 CEST

Aktualizacja katalogu 29.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

**LM MT300 27/18 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

