

**IE-PH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

łączniki wtykowe PushPull według IEC 61076-3-106  
Var.4 (IEC24702) z tworzywa sztucznego, obudowa pu-  
sta

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Pusta obudowa, Obudowa wtyku, wariant 4 zgod- ny z IEC 61076-3-106, IP67
Nr zam.	<a href="#">1962520000</a>
Typ	IE-PH-V04P
GTIN (EAN)	4032248644650
Ilość	10 Szt.

## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	60,2 mm	Głębokość (cale)	2,37 inch
Wysokość	20,1 mm	Wysokość (cale)	0,791 inch
Szerokość	21,2 mm	Szerokość (cale)	0,835 inch
Masa netto	12,8 g		

## Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

## Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	750
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	Stopień ochrony	IP67

## Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 4	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	---------------------------	------------------------	---------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
------------	---

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus)	E316369

## IE-PH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Powiadomienie o zmianie produktu	<a href="#">20210412 Technical change for cap nut V1 and V4</a> <a href="#">20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

## IE-PH-V04P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## hybryda



Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla złączy wtykowych  
Variant 14

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-HYB-10P	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1068990000</a>	Wkładka, do wkładki wtyczki, hybryda
GTIN (EAN)	4032248823963	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-PIC-HYB-S-O,5-300	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1096180000</a>	Styk zaciskany, do wkładki wtyczki, hybryda
GTIN (EAN)	4032248869152	
Ilość	300 Szt.	

## neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały,
GTIN (EAN)	4032248402731	samoprzylepny
Ilość	200 Szt.	

**IE-PH-V04P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****LWL-LC**światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych  
Var.1 / 4 / 14**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	IE-PI-2LC-MM	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1962780000</a>	Wkład LC, wkładka wtyku 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PI-2LC-SM	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1962790000</a>	Wkład LC, wkładka wtyku 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248644872	
Ilość	10 Szt.	

**Zaślepki przeciwkurzowe**Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i  
zabrudzeniami.**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	IE-PP-V04P	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1963890000</a>	kołpak ochronny obudowy wtyku
GTIN (EAN)	4032248646319	
Ilość	10 Szt.	

## IE-PH-V04P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## RJ45



Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 / 14, HDC i skrzynek połączeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1962730000</a>	Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 beznarzędziowa,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1962720000</a>	Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 końcówka zaciskana
GTIN (EAN)	4032248644834	
Ilość	10 Szt.	

## LWL-SC



światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych  
Var.1 / 4 / 14

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-2SC-SM	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1962760000</a>	Wkład SC, wkładka wtyku 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248654000	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PI-2SC-POF	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1962770000</a>	Wkład SC, wkładka wtyku 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PI-2SC-MM	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1962750000</a>	Wkład SC, wkładka wtyku 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
Ilość	10 Szt.	