

IE-PH-V01M-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



łączniki wtykowe bagnetowe według IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) z metalu, obudowa pusta

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Pusta obudowa, obudowa wtyku zabezpieczenie przeciwzgięciowe, wariant 1 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
Nr zam.	1962560000
Typ	IE-PH-V01M-BP
GTIN (EAN)	4032248644698
Ilość	10 Szt.

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	126 mm	Głębokość (cale)	4,961 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1,181 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	128,24 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	750
Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy	Stopień ochrony	IP67

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 1
--------------------------------	---------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval DUXR.E316369
Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

hybryda

Hybrydowe, 10-biegunowe. Wtyki dla złączy wtykowych
Variant 14



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-HYB-10P	Wykonanie
Nr zam.	1068990000	Wkładka, do wkładki wtyczki, hybryda
GTIN (EAN)	4032248823963	
Ilość	1 Szt.	
Typ	IE-PIC-HYB-S-O,5-300	Wykonanie
Nr zam.	1096180000	Styk zaciskany, do wkładki wtyczki, hybryda
GTIN (EAN)	4032248869152	
Ilość	300 Szt.	

RJ45

Wtyki RJ45 dla złączy wtykowych w wersji 1 / 4 / 5 /
14, HDC i skrzynek połączeniowych IE-OM...; IE-OP...; IE-
CC...



Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-RJ45-FH	Wykonanie
Nr zam.	1962730000	Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 beznarzędziowa,
GTIN (EAN)	4032248654017	TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PI-RJ45-TH	Wykonanie
Nr zam.	1962720000	Wkładka wtyczki RJ45 IDC, wkładka wtyku RJ45 końcówka zaciskana
GTIN (EAN)	4032248644834	
Ilość	10 Szt.	

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

LWL-SC

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-2SC-POF	Wykonanie
Nr zam.	1962770000	Wkład SC, wkładka wtyku 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PI-2SC-MM	Wykonanie
Nr zam.	1962750000	Wkład SC, wkładka wtyku 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644841	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PI-2SC-SM	Wykonanie
Nr zam.	1962760000	Wkład SC, wkładka wtyku 2 SC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248654000	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PI-SCRJ-POF	Wykonanie
Nr zam.	1067410000	Wkład SC, Wkładka wtyku SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PI-SCRJ-SM	Wykonanie
Nr zam.	1067390000	Wkład SC, Wkładka wtyku SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863	
Ilość	10 Szt.	

IE-PH-V01M-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	1857440000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały,
GTIN (EAN)	4032248402731	samoprzylepny
Ilość	200 Szt.	

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-V01P	Wykonanie
Nr zam.	1965690000	kołpak ochronny obudowy wtyku
GTIN (EAN)	4032248653911	
Ilość	10 Szt.	

IE-PH-V01M-BP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****LWL-LC**

światłowodowe wkładki LC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PI-2LC-MM	Wykonanie
Nr zam.	1962780000	Wkład LC, wkładka wtyku 2 LC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248644865	
Ilość	10 Szt.	
Typ	IE-PI-2LC-SM	Wykonanie
Nr zam.	1962790000	Wkład LC, wkładka wtyku 2 LC, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248644872	
Ilość	10 Szt.	