

IE-PS-V01M-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

zestawy łączników wtykowych bagnetowych według IEC
61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) wkład RJ45 z metalu
plus wkład SC

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze światłowodowe, Wersja 1, SC-RJ POF, IP67
Nr zam.	1963280000
Typ	IE-PS-V01M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651757
Ilość	10 Szt.

IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	87 mm	Głębokość (cale)	3,425 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1,181 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	125,5 g		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-106 wariant 1, IEC 61754-24
--------------------------------	---

Dane ogólne

Barwny	inne	Cykle wpinania	500
Opis artykułu	Wersja 1, SC-RJ POF	Podstawowy materiał obudowy	odlew ciśnieniowy cynkowy
Przyłącze 2	System szybkiego łączenia: zagniatanie, cięcie	Stopień ochrony	IP67
Stosowany materiał obudowy	PA, odlew ciśnieniowy cynkowy	Typ włókna	POF
Tłumienność odbiciowa	40 dB jednomodowy; 30 dB multimode	Tłumienność wtrąceniowa	0,5 dB singlemode, 0,4 dB wielomodowy, ≤ 1,0 dB POF
złącze 1	SCRJ	Średnica płaszczka, maks.	10 mm
Średnica płaszczka, min.	5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-metylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

Data sporządzenia 4 lipca 2024 19:38:41 CEST

Aktualizacja katalogu 29.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Zestawy z praskami



Zestawy do zagniatania

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	TOOL SET IE-POF	Wykonanie
Nr zam.	1208930000	Narzędzie do zaciskania: HTX-IE-POF, narzędzie do zdejmowania
GTIN (EAN)	4032248990283	izolacji: Multi-Stripax IE-POF
Ilość	1 Szt.	

LWL-SC

światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Wykonanie
Nr zam.	1278430000	Złącze światłowodowe, Wymiana osłony zaciskanej końcówki
GTIN (EAN)	4050118069136	kablowej, IP67 z obudową
Ilość	100 Szt.	

IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

neutralna



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Oferujemy różne typy urządzeń różnych producentów, takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS	Wykonanie
Nr zam.	1857440000	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały,
GTIN (EAN)	4032248402731	samoprzylepny
Ilość	200 Szt.	

Zaślepki przeciwkurzowe



Zabezpieczenie Państwa urządzeń przed pyłem i zabrudzeniami.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	IE-PP-V01P	Wykonanie
Nr zam.	1965690000	kołpak ochronny obudowy wtyku
GTIN (EAN)	4032248653911	
Ilość	10 Szt.	