

IE-PH-AD-V05M-RJ45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

łączniki wtykowe HDC według IEC 61076-3-106 Var.5 w metalu, obudowa pusta

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Uchwyt zapasowej wkładki, wariant 5 zgodny z IEC 61076-3-106
Nr zam.	1993540000
Typ	IE-PH-AD-V05M-RJ45
GTIN (EAN)	4050118378610
Ilość	1 Szt.

IE-PH-AD-V05M-RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Głębokość	28,1 mm	Głębokość (cale)	1,106 inch
Wysokość	21,1 mm	Wysokość (cale)	0,831 inch
Szerokość	21,2 mm	Szerokość (cale)	0,835 inch
Masa netto	20 g		

Dane ogólne

Barwny	inne	Podstawowy materiał obudowy	PBT
--------	------	-----------------------------	-----

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	/
Status zgodności z dyrektywą RoHS	Zgodne, bez wyłączenia

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN