

**ES EPG 45 WM 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganemu hydraulicznie
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Zagniatanie WM
Nr zam.	<a href="#">1994550000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 150
GTIN (EAN)	4050118379785
Ilość	1 Szt.

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

Głębokość	12 mm	Głębokość (cale)	0,472 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Szerokość	30 mm	Szerokość (cale)	1,181 inch
Masa netto	2,75 g		

## Opis styku

Średnica przewodu, maks. AWG 5/0

## Wkładki zaciskowe

Przekrój zacisku miedzianego	150	Szerokość zacisku w mm	5
Szerokość zagniecenia	5 mm		

## dane narzędzia do zagniatania

Przekrój końcówki kablowej	znamionowy	150 mm <sup>2</sup>
rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie WM	

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

## Pobieranie

Katalogi [Catalogues in PDF-format](#)

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

150 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M12/-150 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494970000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Ilość	10 Szt.	
Typ	KRN-M10/-150 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494950000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Ilość	10 Szt.	
Typ	KRN-M8/-150 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494940000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Ilość	10 Szt.	
Typ	KRN-M6/-150 S	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494440000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Ilość	10 Szt.	

150 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPN/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498710000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308129	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

150 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	VPLN/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1492970000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302912	
Ilość	50 Szt.	

## Narzędzia


**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB
- Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem naładowania: 18 V, 2 Ah

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	EPG 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1500830000</a>	Narzędzie do zaciskania, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Zacisk sześciokątny,
GTIN (EAN)	4050118309317	Zagniatanie WM, Zacisk z karbem, Zagniatanie trapezowe, Zaciskanie
Ilość	1 Szt.	owalne

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

150 mm<sup>2</sup>**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWPN-M20/-150 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496680000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M10/-150 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497810000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M16/-150 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497830000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M12/-150 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497820000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWPN-M8/-150 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1497790000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

150 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KRN-M16/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495730000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M8/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495700000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M20/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495740000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M14/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495810000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M12/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495720000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KRN-M10/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1495710000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

150 mm<sup>2</sup>**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

**Ogólne dane zamówieniowe**

Typ	KWN-M8/-150 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496430000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M12/-150 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496450000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M10/-150 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496440000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M16/-150 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496470000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M20/-150 45	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1496480000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Ilość	25 Szt.	

## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

150 mm<sup>2</sup>
**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KP-M16/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498330000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KP-M10/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498310000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KP-M14/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498580000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KP-M8/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498290000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KP-M12/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498320000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KP-M20/-150	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1498340000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Ilość	25 Szt.	



## ES EPG 45 WM 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

150 mm<sup>2</sup>**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	KWN-M10/-150 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494500000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M20/-150 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494530000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M12/-150 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494510000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M16/-150 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494520000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Ilość	25 Szt.	
Typ	KWN-M8/-150 90	Wykonanie
Nr zam.	<a href="#">1494490000</a>	końcówka kablowa, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Ilość	25 Szt.	