

**SAI-M23-BE-L-4/4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wkładka
Nr zam.	<a href="#">1995810000</a>
Typ	SAI-M23-BE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248925674
Ilość	1 Szt.

## SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto	10 g
------------	------

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	> 1000	Liczba biegunów	8
Podstawowy materiał obudowy	termoplastyczny poliamid PA 6, PBT	Prąd znamionowy	Styk 1 mm = 8 A, Styk 2 mm = 28 A
Rodzaj przyłącza kodowanie	Przyłącze zaginane brak	Stopień zanieczyszczenia	3

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E344862

## Pobieranie

Dane projektowe	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


**SAI-M23-BE-L-4/4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

### Układ styków



### Rysunek wymiarowy



### Technical data

		5 + PE		4/4	
No. of poles		6		4	4
Number of contacts		2		1	2
Contact-ø	mm	2		1	2

4 times 1-mm female and 4 times 2-mm female

## SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Obudowa standardowa



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAIE-M23-L-VW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170300000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wtyk montażowy,
GTIN (EAN)	4032248962341	Pusta obudowa
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAIE-M23-L-W 25X25	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170330000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wtyk montażowy,
GTIN (EAN)	4032248962273	Pusta obudowa
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAIE-M23-L-HW	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170340000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wtyk montażowy,
GTIN (EAN)	4032248962297	Pusta obudowa
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAIE-M23-L-RM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170310000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wtyk montażowy,
GTIN (EAN)	4032248962358	Pusta obudowa
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAIE-M23-L-EM	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170320000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Wtyk montażowy,
GTIN (EAN)	4032248962419	Pusta obudowa
Ilość	1 Szt.	

## ...do M23



Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1203840000</a>	Zaciskarka do styków sygnałowych i zasilających
GTIN (EAN)	4032248986934	
Ilość	1 Szt.	

## SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## Obudowa standardowa



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-GS-L-11/17	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1440130000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Pusta obudowa
GTIN (EAN)	4050118246193	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI-M23-KSW-L-7/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170290000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Pusta obudowa
GTIN (EAN)	4032248962242	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI-M23-KS-L-7/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170270000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Pusta obudowa
GTIN (EAN)	4032248962259	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI-M23-GSW-L-7/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170280000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Pusta obudowa
GTIN (EAN)	4032248962327	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI-M23-GS-L-7/12	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1995800000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Pusta obudowa
GTIN (EAN)	4032248925667	
Ilość	1 Szt.	

## 1 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1995830000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
GTIN (EAN)	4032248925698	
Ilość	50 Szt.	

## SAI-M23-BE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## 2 mm



Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1170420000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
GTIN (EAN)	4032248962334	
Ilość	50 Szt.	
Typ	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Wersja
Nr zam.	<a href="#">1995820000</a>	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
GTIN (EAN)	4032248925681	
Ilość	50 Szt.	