

SAI-M23-KBC-0.08/0.56**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy, Styk zaciskany
Nr zam.	1995860000
Typ	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
Ilość	50 Szt.

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i masa

Masa netto 0,336 g

Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

Cykle wpinania	> 1000	Materiał styków	stop miedzi i cynku
Powierzchnia styku	połączany	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	0,56 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,08 mm ²	Rodzaj przyłącza	Przyłącze zagniatane
Wytrzymałość izolacji	> 10 ¹⁰ Ω		

Ustawienia re. SAI M23 Narzędzie zaciskowe

Ustawienia dotyczące narzędzia do zaciskania SAI M23	Narzędzie zaciskowe	1
	Zacisk styku	Tuleja zagniatana do przewodów sygnałowych 1 mm (0,08-0,56 mm ²)
	Pozycja lokatora	12
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	przekrój przewodu 0,14 mm ² Regulacja tulei zacisko-0,75 wej
		przekrój przewodu 0,25 mm ² Regulacja tulei zacisko-0,8 wej

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-90
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC /

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	Witryna UL
Nr certyfikatu (UR)	E344862

Pobieranie

Dane projektowe	CAD data – STEP
Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek



SAI-M23-KBC-0.08/0.56**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Akcesoria****...do M23**

Firma Weidmüller oferuje szeroki wybór narzędzi i akcesoriów do kabli czujnik-siłownik.

Ogólne dane zamówieniowe

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Wykonanie
Nr zam.	1203960000	Zaciskarka do styków sygnałowych, poczw. Zagniatanie karbowane
GTIN (EAN)	4050118000764	
Ilość	1 Szt.	
Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	Wykonanie
Nr zam.	1203840000	Zaciskarka do styków sygnałowych i zasilających, poczw. Zagniatanie karbowane
GTIN (EAN)	4032248986934	
Ilość	1 Szt.	