


**CC 30/60 MM GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zachowany standard: CC**

Nasz systemowy asortyment obejmuje etykiety do identyfikacji standardowych komponentów, a także formaty uniwersalne i standardowe: takie jak oznacznik CC 85/54 stosowany do tworzenia tabliczek znamionowych.

**Korzyści wynikające z zastosowania MultiMark**

- "Różne materiały spełniające różne wymagania"
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Wykonanie             | ClipCard, Oznaczniki urządzeń, 30 x 60 mm, szary      |
| Nr zam.               | <a href="#">2005370000</a>                            |
| Typ                   | CC 30/60 MM GR  |
| GTIN (EAN)            | 4050118390797   |
| Ilość                 | 450 Szt.  |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## CC 30/60 MM GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i masa

|            |         |                  |            |
|------------|---------|------------------|------------|
| Głębokość  | 0,1 mm  | Głębokość (cale) | 0,004 inch |
| Wysokość   | 30 mm   | Wysokość (cale)  | 1,181 inch |
| Szerokość  | 60 mm   | Szerokość (cale) | 2,362 inch |
| Masa netto | 0,571 g |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -40...120 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |              |                                   |                              |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Aprobata zgodnie z UL 969          | Tak          | Barwny                            | szary                        |
| Halogenki                          | Nie          | Ilość na rolkę                    | 450                          |
| Klasa palności wg UL 94            | V-0          | Klej                              | Klej akrylanowy              |
| Szerokość                          | 60 mm        | Wykonanie                         | samoprzylepny, bezhalogenowy |
| Zakres temperatury stosowania      | -40...120 °C | tworzywo                          | poliester                    |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 120 °C       | zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C                       |

## Znaczniki urządzeń

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogenki | Nie |
|-----------|-----|

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |  |
|-----------------|--|
| Dane projektowe | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Katalogi        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**CC 30/60 MM GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



## CC 30/60 MM GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Akcesoria

## THM MULTIMARK PLUS



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MM PLUS ROLLER 110         |
| Nr zam.    | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

## Taśmy kolorowe



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

## Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | RIBBON MM 76/360 SW        | Wykonanie      |
| Nr zam.    | <a href="#">2005080000</a> | Taśma kolorowa |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |                |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                |

**CC 30/60 MM GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****THM MMP**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | THM MMP ROLLER 115         |
| Nr zam.    | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |