

VT M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Reaguje z odległości 4 mm
- do testów eksploatacyjnych zaworów elektromagnetycznych, przekaźników, cewek i styczników
- możliwość badania wszystkich rodzajów pól magnetycznych
- sygnały wizualne i dźwiękowe
- w tym funkcja świecenia

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja		Narzędzia do testowania, Bezdotykowy tester pola magnetycznego
Nr zam.		2436680000
Typ		VT M
GTIN (EAN)		4050118450019
Ilość		1 Szt.

VT M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	55,7 g
------------	--------

Dane techniczne

Opis artykułu	Bezkontaktowy tester pola magnetycznego
---------------	---

Przyrządy pomiarowe i kontrolne

Stopień ochrony	IP65	Typ baterii	Akumulator 1,5 V typ AAA
sprawdzono i zaaprobowano według	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326	wskaźnik	Wizualne i dźwiękowe

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format