

**KCMA-44-1000-5A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Przekładniki prądowe umożliwiające modernizację

Funkcje:

- szczególnie nadaje się do użytku w trudno dostępnych miejscach
- brak konieczności rozcinania przewodów pierwotnych
- Rozwijanie przekładnika prądowego bez użycia dodatkowych narzędzi

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wersja	Prąd pierwotny: 1000 A, Prąd wtórny maks.: 5 A, Obciążenie wtórne: 5 VA, klasa dokładności: 1, Przekładnik prądowy z rdzeniem rozdzielonym
Nr zam.	<a href="#">2437400000</a>
Typ	KCMA-44-1000-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118450606
Ilość	1 Szt.
Producent	MBS AG

Data sporządzenia 6 czerwca 2024 06:35:29 CEST

Aktualizacja katalogu 01.06.2024 / Zmiany techniczne zastrzeżone

## KCMA-44-1000-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	98 mm	Głębokość (cale)	3,858 inch
Wysokość	120,6 mm	Wysokość (cale)	4,748 inch
Szerokość	72,2 mm	Szerokość (cale)	2,843 inch
Masa netto	662 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------

## Właściwości elektryczne

Obciążenie wtórne	5 VA	Prąd pierwotny	1 000 A
Prąd wtórny	0...5 A	klasa dokładności	1

## Wymiary przewodów pod napięciem

rodzaj przewodu	Tylko przewodniki z izolacją	Przewodnik okrągły	44 mm
Miejsce instalacji	Do zastosowania we-wnętrz pomieszczeń		

## Właściwości techniczne

Ciepły prąd znamionowy ciągły $I_{\text{ciepły}}$	$1,2 \times I_{\text{znam.}}$	Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Długość kabla	0,5 m	Klasa izolacji	E
Stopień ochrony	IP20		

## Koordynacja izolacji

klasa dokładności	1	standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
-------------------	---	----------	--------------------------------------

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Instruction sheet German</a>
Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-44-1000-5A-5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

